

# KERN EW 2200-2NM

Der Klassiker mit dem robusten Stimmgabel-Wägesystem

# KERN®



## Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	10 mg
Anwärmzeit:	2 h
Auflösung:	220000
Außermittige Belastung bei 1/3 [Max]:	30 mg
Einschwingzeit unter Laborbedingungen <sup>2</sup> s	
Empfohlenes Justiergewicht:	2 kg (F1)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	10 mg
Mindestgewicht (USP):	20 g
Reproduzierbarkeit:	10 mg
Wägebereich [Max]:	2,200 kg
Wägeeinheiten:	tl (HK) tol g mo lb tl (Singap. Malays) dwt ct tl (Tw) oz ozt

## Anzeige

Display Ziffernhöhe (groß):	1,700 cm
-----------------------------	----------

## Eichtechnische Daten

Eichklasse:	II
-------------	----

## Zählen

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen (Labor):	10 mg
---	-------

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen (Normal):	100 mg
--	--------

Zählaufösung:	220000
---------------	--------

## Funktionen

Kapazitätsanzeige:	ja
Prozentbestimmung:	ja
Wägen mit Toleranzbereich:	ja
Zählfunktion:	ja

## Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Umgebungstemperatur (max.):	30 °C
Umgebungstemperatur (min.):	10 °C

## Energieversorgung

Akku:	Rchg. battery optional
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):	12 h
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	32 h
Akkuladezeit:	12 h
Eingangsspannung:	220 V - 240 V AC 50 Hz
Netzteil-Art:	Netzadapter extern
Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	EURO CH UK US

## Dienstleistungen (optional)

DAkKS-Kalibrierschein:	963-127
------------------------	---------

## Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Präzisionswaage

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	325 x 410 x 220 mm
---------------------------------	--------------------

Bruttogewicht:	4,044 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	2,866 kg
Versandart:	Paketdienst

## Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH):	192 x 275 x 87 mm
Drehbare Fußschrauben:	ja
Gehäusematerial:	Kunststoff
Libelle:	ja
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Wägefläche (BxT):	180 x 160 mm


# KERN EW 2200-2NM



Der Klassiker mit dem robusten Stimmgabel-Wägesystem

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY

