


Datenblatt für Artikel 3322

AT Rohr flexibel DN110 per Meter, kürzbar



STAMMDATEN

| | |
|---------------------|---------------|
| Artikel-Typ | Produkt |
| GTIN | 4250190651933 |
| Einheit Inhalt | Meter |
| Einheit Bestellung | Meter |
| Mindestbestellmenge | 1.00000 Meter |
| Bestellschritt | 1.00000 Meter |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 39174000 |

Datenblatt für Artikel 3322

LOGISTISCHE DATEN (INKL. GRUNDVERPACKUNG)

| | |
|---------|------------|
| Gewicht | 0.44000 kg |
|---------|------------|

BESCHREIBUNG

Rohr flexibel DN110 per Meter, kürzbar
T120 H1 W2 O20 LI E U
EINWANDIGE - ABGASSYSTEME
AT Rohr flexibel DN110 per Meter,
kürzbar

MERKMALE

ETIM-7.0: Flexible Abgasleitung (EC011361)

| | |
|---|------------|
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | PP |
| Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 120 °C |
| Positiv (Überdruck) | Ja |
| Nass (kondensierend) | Ja |
| Negativ (Unterdruck) | Ja |
| Trocken (nicht kondensierend) | Ja |
| Nenndurchmesser | 110 mm |
| Farbe | anthrazit |
| Wandstärke | 1.5 mm |
| Nur für die Luftzufuhr geeignet | Nein |
| Ausführung in Übereinstimmung zu NEN 7204 | - |
| Von innen glatt | Nein |
| Länge | 1 m |
| KOMO-Prüfsiegel | - |
| Gaszulassung QA | - |

Datenblatt für Artikel 3322

BILDER

