

rayonnage pour denrées alimentaires - rayonnage suivant

hauteur x largeur x profondeur 1800 x 1175 x 500 mm, charge max. par tablette 100 kg, 4 niveaux avec clayette en aluminium, utilisation à un côté, montants anodisé, niveaux anodisé

Numéro d'article: 521852



Rayonnage sans boulons pour denrées alimentaires

Rayonnage suivant

- Pour les exigences les plus élevées en matière d'hygiène, facile à entretenir et résistant aux intempéries
- Rayonnage complètement en aluminium anodisé
- Connecteurs d'angle pour transformer le rayonnage suivant en version 90° (charge max./tablette -30 %)

Tablettes :

- Avec tablettes en clayette

Montants :

- Pieds réglables en hauteur, embouts de fermeture supérieurs

À noter :

que pour chaque ensemble de 3 rayonnages, un croisillon supplémentaire est nécessaire.

Livraison :

- Rayonnage suivant avec 1 échelle, nombre de tablettes voir tableau

Accessoires (à commander séparément) :

- Des tablettes/niveaux supplémentaires sont disponibles jusqu'à la charge max. par élément
- Croisillon supplémentaire

Norme/Directive/Ordonnance :

Label GS - Certification TÜV

Pour votre sécurité !

- Conform. à DIN EN 15635, il est impératif de sécuriser les rayonnages à tablettes dont la hauteur correspond au moins à 4 fois la profondeur du rayonnage (rapport 4:1)

Instruction de montage :

- Montage simple et rapide sans outils grâce aux raccords emboîtables

Conseil d'utilisation :

- Les charges max. par tablette indiquées s'entendent pour une répartition uniforme de la charge





Détails techniques

| | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| type de meuble | rayonnage | tablette réglable au pas | 150 mm |
| type de rayonnage | rayonnage pour denrées alimentaires | largeur de compartiment | 1150 mm |
| rayonnage modulaire | rayonnage sans boulons | profondeur de compartiment | 440 mm |
| champ de rayonnage | rayonnage suivant | utilisation | à un côté |
| matériau | aluminium | équipement de rayonnage | tablettes |
| hauteur | 1800 mm | surface de tablette | anodisé |
| largeur | 1175 mm | surface de montant | anodisé |
| profondeur | 500 mm | angle d'installation | droit |
| charge maxi par tablette | 100 kg | soubassement | pieds de réglage de hauteur |
| charge maxi par élément | 1200 kg | livraison | démonté |
| tablettes | 4 pièce | certification | GS |






type de soubassement clayette en aluminium

Poids 17,7 kg

Accessoires

| | | |
|--------|---|---|
| 521874 |  | rayonnage pour denrées alimentaires - rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 1800 x 1475 x 500 mm, charge max. par tablette 100 kg, 4 niveaux avec clayette en aluminium, utilisation à un côté, montants anodisé, niveaux anodisé |
| 522061 |  | tablette avec fentes pour rayonnage sans boulons, largeur x profondeur 1150 x 440 mm, pour une charge max./tabl. de 100 kg, en aluminium, anodisé |
| 522083 |  | contrefiche diagonale pour rayonnage sans boulons, tous les trois éléments suivants, en aluminium |
| 589878 |  | connecteur d'angle pour rayonnage sans boulons, en aluminium |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|---|
| 148484 |  | escabeau industriel, accès à un côté, 4 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), marche supérieure double marche ultra profonde, bord avant estrade rembourré, hauteur 0,8 m, longueur de lisse 1,63 m, en aluminium |
| 324647 |  | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 200 x 300 x 500 / 450 mm, en polyéthylène en jaune |
| 503215 |  | chariot pliable, force 60 kg, avec 2 plateau(x), tablettes en plastique, avec bac pliable, châssis en gris/vert, hauteur x longueur x largeur 1025 x 890 x 550 mm, avec bandage caoutchouc pleinsur jante plastique |
| 526019 |  | système de consultation mural, DIN A4 dans format portrait, 5 tableaux de consultation, cadre en noir |
| 763239 |  | bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, parois plein, tablettes plein avec renfort grâce à rainures de renfort |