

## Información sobre productos

# 95 71 445

## Cortacables para cable trenzado



- Para cable de acero y varillas, cables de cobre y aluminio
- Adecuado para cortar cables de alambre de líneas aéreas con descarga de tracción
- Filos de corte en ángulo, que permiten el corte de un único alambre
- Transmisión óptima para un alto rendimiento de corte
- Cabeza de corte atornillada, intercambiable
- Peso reducido
- Mangos: aluminio de alta resistencia
- Cabeza de cuchilla: Acero especial para herramientas de excepcional calidad, templado al aceite en varias etapas

### Información general

Núm. de artículo	95 71 445
EAN	4003773014522
Cabeza	pulida
Mangos	con fundas de plástico
Peso	1.083 g
Dimensiones	445 x 130 x 24 mm
conforme a REACH	contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

### Características técnicas

Capacidad de corte cable de cobre, multifilar	95 mm <sup>2</sup>
Capacidad de corte cable de cobre, de hilo fino (diámetro)	Ø 10,0 mm
Valor de corte cable metálico (diámetro)	Ø 10,0 mm
Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro)	Ø 7,0 mm
Valor de corte cable de hierro (diámetro)	Ø 7 mm
AWG	4 / 0

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

