



Allgemeine Informationen

Materialnummer	79529
Type	Wandleuchte
Produktsegment	Wohnraumleuchte
Thema	Bad

Abmessungen

Artikel Breite (in mm)	50
Artikel Länge (in mm)	350
Nettogewicht (in kg)	0,75 Kilogramm
Artikel Ausladung (in mm)	85

Material & Farbe

Gehäusematerial	Stahl
Gehäusefarbe	chrom
Glas-/Schirmmaterial	Glas satiniert
Glas-/Schirmfarbe	weiss

Funktionalität

Schalterart	ohne Schalter
Batterie	Nein

Technische Informationen

Schutzart	IP44
Schutzklasse	1
Netzspannung	220-240V,50/60Hz
Betriebsspannung	220-240V,50/60Hz
Dimmbar	Nein
max. Wattage (1)	7W

Leuchtmittel 1

Fassungsart (1)	LED
Leuchtmitteltyp (1)	LED
Leuchtmittel	im Lieferumfang enthalten
Kelvin Gesamt	4000K
Lichtfarbe Gesamt	WHITE
Nennlebensdauer (in h)	25000
Zahl der Schaltzyklen	15000
Energieeffizienzklasse (EEL)	F
Dimmbar	Nein
Info Tauschbarkeit LM/Platine/Driver	LED nicht tauschbar, kein Driver enthalten
Bemessungsleistung (0,1W Präzision)	8,4
Lichtfarbtoleranz (LED, SDCM)	<6

