

Cemo Grote GVK-bak

conische vorm, hoogte x lengte x
breedte 875 x 1320 x 970 mm,
inhoud 700 l, in groen, vorksloffen

Artikelnummer: 704091



Cemo Grote GVK-container

Onderbouw met vorksloffen

Grote GVK-bak

- conische vorm
- hoogte x lengte x breedte 875 x 1320 x 970 mm
- legbordlengte x legbordbreedte binnen 1080 x 730 mm
- inhoud 700 l
- in groen
- wanden: gladde, naadloze vlakken voor eenvoudige reiniging
- vorksloffen
- Greeprand rondom
- Plaatsbesparend stapelbaar
- temperatuurbestendig van -30 °C tot +40 °C, tijdelijk tot +90 °C
- geschikt voor agressieve media

Technische details




baktype	Maxi-container	wand uitvoering	glad, naadloos
euronorm	nee	vloerconstructie	gesloten

vorm	conisch	stapelbaar	nee
inhoud	700 l	vouwbaar	nee
hoogte	875 mm	nestbaar	ja
lengte	1320 mm	onderrijdbaar	nee
binnenlengte	1180 mm	onderbouw	vorksloffen
breedte	970 mm	inrijdbreedte	655 mm
binnenbreedte	830 mm	greep	Greeprand rondom
bodemlengte	1190 mm	temperatuurbestendigheid	-30 °C tot +40 °C, tijdelijk tot +90 °C
bodemlengte binnen	1080 mm	geschikt voor levensmiddelen	nee
bodembreedte	740 mm	geschikt voor gevaarlijke stoffe	agressieve media
bodembreedte binnen	730 mm	plafond	als accessoire (niet inbegrepen)
materiaal	GVK (glasvezelversterkt kunststof)	kleur	groen
wandconstructie	gesloten	gewicht	38 kg

Gerelateerde Producten

100597		Onderwagen, Voor 700 l Grote GVK-bak, laadvlak lengte x breedte 1190 x 740 mm, hoogte met bak 1000 mm, frame van staal met corrosiebeschermende zinklaag, 4 zwenkwielen. 2 zwenkwielen met rem
100604		voeten, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag, voor container met grote capaciteit met 700 l inhoud, hoogte 140 mm
704207		plat deksel, van GVK (glasvezelversterkt kunststof), voor container met grote capaciteit met 700 l inhoud, in grijs

Dit past ook bij ...

240194		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 800 x 160 mm, zwenkwielen met nylon-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen enkel met nylon-banden, breedte x Ø 100 x 82 mm
527144		bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil
529930		lichte, universele trapladder, trap eenzijdig, 6 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), bordes met antislip elementen, standhoogte 1,25 m, bordes breedte x diepte 250 x 250 mm, van aluminium