

Edelstahl-Etagenwagen

Traglast 100 kg, mit 2 Etage(n),
Ladefläche Länge x Breite 825 x 500
mm, Etage(n) aus Edelstahl, Räder
mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 272194



Edelstahl-Etagenwagen

- Traglast 100 kg
- mit 2 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 825 x 500 mm
- Höhe x Länge x Breite 965 x 910 x 590 mm
- Etage(n) aus Edelstahl
- Edelstahlkonstruktion
- 4 Lenkrollen, 2 Rollen mit Feststellern
- Rad Ø 125 mm
- Räder mit TPE-Bereifung
- Gehäuse aus Polypropylen
- Naben mit Schwenklager mit zweifachem Kugel-Drehkranz
- Gehäuse rostfrei
- Radanordnung rechteckig
- gemäß ISO 9223
- Feststeller gemäß EN 1757-3
- 5 Jahre Garantie

Technische Details

Traglast Etage 50 kg

Material Gehäuse (Rad) Polypropylen

| | | | |
|---------------------|----------------|---------------------|---------------------------|
| Transportgerät | Transportwagen | Rad Ausstattung | 2 Rollen mit Feststellern |
| Wagentyp | Etagenwagen | Etagenausrichtung | gerade |
| Material | Edelstahl | Höhe | 965 mm |
| Traglast | 100 kg | Länge | 910 mm |
| Ladeflächenlänge | 825 mm | Breite | 590 mm |
| Ladeflächenbreite | 500 mm | klappbar | nein |
| Etagen Anzahl | 2 Stück | Radausstattung | rostfrei |
| Etagenabstand | 590 mm | Radanordnung | rechteckig |
| Material Plattform | Edelstahl | Norm | EN 1757-3 (Feststeller) |
| Rollen Anzahl / Art | 4 Lenkrollen | Garantie | 5 Jahre |
| Bereifung | TPE | Zertifizierung | gemäß ISO 9223 |
| Durchmesser Rad | 125 mm | Schiebebügel Anzahl | 2 Stück |
| Radlager | Schwenklager | Gewicht | 10,9 kg |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|--|
| 219586 |  | Cappuccinotassen-Set, Set bestehend aus: 2 Gläser ohne Henkel, aus Thermoglas, Inhalt je Tasse 250 ml |
| 219597 |  | Espressotassen-Set, Set bestehend aus: 2 Tassen, 2 Ablagen, aus Keramik matt in hellbeige, Inhalt je Tasse 50 ml |
| 222830 |  | Küchenrolle, aus Tissue mit geprägter Oberfläche, 2-lagig, Blatt Länge x Breite 240 x 230 mm |