


Blume Förderanlagen Kurve 90 ° für Rollenbahn



Tragrolle aus Kunststoff,
Rollendurchmesser 50 mm,
Bahnbreite 600 mm, Achsabstand
125 mm



Artikelnummer: 416111



Blume Förderanlagen Leichte Rollenbahn - Einzelelement

Kurve 90°

Kurve 90 ° für Rollenbahn





- Tragrolle aus Kunststoff
- Rollendurchmesser 50 mm
- Bahnbreite 600 mm
- Breite 640 mm
- Achsabstand 125 mm
- für Fördergut mit einer Länge von mindestens 375 mm und einer Breite von maximal 800 mm
- U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 20 mm
- aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Technische Details

| | | | |
|----------------|--------------|---------------------|--------|
| Fördertechnik | Förderbahnen | Fördergutbreite bis | 800 mm |
| Bahntyp | Rollenbahn | Fördergutlänge min. | 375 mm |
| Bahnkomponente | Bahnelement | Achsabstand | 125 mm |
| Biegung | 90 ° | Rahmenhöhe | 70 mm |
| Rollentyp | Tragrolle | Rahmenbreite | 20 mm |
| Material Rolle | Kunststoff | Material Rahmen | Stahl |

| | | | |
|-------------------|--------|------------------|----------|
| Durchmesser Rolle | 50 mm | Rahmenoberfläche | verzinkt |
| ausziehbar | nein | Rahmenform | U-Profil |
| Bahnbreite | 600 mm | Gewicht | 21 kg |
| Breite | 640 mm | | |

Zubehör

| | | |
|--------|---|--|
| 429281 |  | Seitliche Führung für Kurve für Rollenbahn, Nutzung einseitig, über Kopf |
| 429292 |  | Seitliche Führung für Kurve für Rollenbahn, Nutzung beidseitig, über Kopf |
| 510321 |  | Dreibeinstütze für Rollenbahn, Bahnbreite 300 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau |
| 510326 |  | Dreibeinstütze für Rollenbahn, Bahnbreite 400 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau |