

Elo Touch Solutions Elo 1903LM - Medical Grade - LCD-Monitor - 48.26 cm (19")

Touchscreen - 1280 x 1024 @ 60 Hz - 250 cd/m² - 1000:1 - 14 ms -
HDMI - VGA - Lautsprecher - Schwarz

| | |
|---------------------|---------------------|
| Gruppe | TFTs |
| Hersteller | Elo Touch Solutions |
| Hersteller Art. Nr. | E658394 |
| EAN/UPC | 0843173135427 |



Beschreibung

Elo 1903LM - Medical Grade - LCD-Monitor - 48.26 cm (19") - Touchscreen - 1280 x 1024 @ 60 Hz - 250 cd/m² - 1000:1 - 14 ms -
HDMI, VGA - Lautsprecher - Schwarz

Hauptmerkmale

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung | Elo 1903LM - Medical Grade - LCD-Monitor - 48.26 cm (19") |
| Gerätetyp | LCD-Monitor - 48.26 cm (19") - Touchscreen |
| Leistungsmerkmale | Touchscreen, USB Hub |
| Seitenverhältnis | 5:4 |
| Native Auflösung | 1280 x 1024 bei 60 Hz |
| Helligkeit | 250 cd/m ² |
| Kontrast | 1000:1 |
| Reaktionszeit | 14 ms (tr - tf) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, VGA |
| Spannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 42.96 cm x 19.34 cm x 39.77 cm |
| Gewicht | 6.3 kg |
| Kennzeichnung | UL, VCCI, BSMI, cUL, CB, CCC, IC, FCC, KCC, DICOM Part 14, IP54, IEC 60601-1, ISO 14971, EAC, RCM, ANSI/AAMI ES60601-1, BIS, CoC, CAN/CSA C22.2 No. 60601-1:14, IEC 60601-1:2005 + A1:2012 |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.