

Information produit

71 12 200

KNIPEX CoBolt®

Coupe-boulons compact



- Coupe aisée de grosses sections par tranchant micro-strié
- Avec mâchoires sous la charnière pour saisir et tirer des fils à partir de Ø 1,0 mm
- Avec poignées effilées bicolores bi-matière, sans col, pour une meilleure maniabilité et un transport plus facile
- Ressort d'ouverture intégré dans les poignées et verrouillage pour un travail confortable et un transport sûr
- Avec tranchants de précision pour fils doux, durs ainsi que pour la corde à piano
- Pour la coupe de composants tels que les boulons, clous, rivets, etc., jusqu'à Ø 5,2 mm
- Puissance de coupe particulièrement élevée et effort physique réduit grâce à une conception démultipliée très efficace
- Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 62 HRC
- Acier hautes performances au chrome-vanadium, forgé et trempé à l'huile en plusieurs phases

Informations générales

Réf.	71 12 200
EAN	4003773066859
Pince	noire atramentisée
Poignées	avec gaines bi-matière minces
Poids	375 g
Dimensions	200 x 62 x 24 mm
conforme REACH	contient SVHC
conforme RoHS	non applicable

Attributs techniques

Capacités de coupe fil d'acier tendre (diamètre)	Ø 6 mm
Capacités de coupe fil d'acier mi-dur (diamètre)	Ø 5,2 mm
Capacités de coupe fil d'acier dur (diamètre)	Ø 4,0 mm
Capacités de coupe corde à piano (diamètre)	Ø 3,6 mm

Sous réserve de toute modification technique et erreur.