

Information produit

98 43 50

Clé dynamométrique

Avec carré mâle, réversible

ISO 3315 IEC 60900 DIN EN 60900

- Réglable pour le serrage de filets à gauche
- Graduation transparente et isolée de 5 à 50 Nm
- Réglage de couple verrouillable
- Réglable par incréments de 0,25 Nm
- Arrêt facile de l'outil grâce au verrouillage vissé
- Livré avec certificat d'étalonnage
- Acier au chrome-vanadium



⚠ 1000 V 

Informations générales

Réf.	98 43 50
EAN	4003773071778
Poids	1.185 g
Dimensions	385 x 85 x 55 mm
Norme	ISO 3315 DIN EN 60900 IEC 60900
conforme REACH	ne contient pas de SVHC
conforme RoHS	non applicable

Attributs techniques

Carré de connexion	1/2
Domaine d'application	5 - 50 Nm

Sous réserve de toute modification technique et erreur.