

## Bauer klapbodempcontainer

hoogte x lengte x breedte 1460 x 1000 x 1800 mm, inhoud 2 m<sup>3</sup>, met hijsogen, vorksloffen, staalconstructie, gelakt in RAL6011 resedagroen

Artikelnummer: 142104



## Bauer Bodemklepcontainer

klapbodempcontainer

- hoogte x lengte x breedte 1460 x 1000 x 1800 mm
- inhoud 2 m<sup>3</sup>
- draagvermogen 1500 kg
- inrijhoogte x inrijbreedte 75 x 185 mm
- onderrijdhoogte 100 mm
- met hijsogen, vorksloffen
- wanden gesloten
- legbord in-/uitklapbaar
- klappbare bodem met trekkoord ontgrendelbaar, zelfsluitend bij neerzetten
- 3-voudig stapelbaar
- bak met hijsogen
- met beveiliging tegen wegglijden
- onderbouw 4 voeten
- staalconstructie
- gelakt in RAL6011 resedagroen
- gewicht 232 kg

baktype	klapbodemcontainer	inrijdbreedte	615 mm
inhoud	2 m <sup>3</sup>	hijsogen aantal	4 stuks
hoogte	1460 mm	diameter hijsogen	40 mm
lengte	1000 mm	draagvermogen	1500 kg
breedte	1800 mm	draaginstallatie	hijsogen, vorkslaffen
materiaal	staal	bak uitrusting	hijsogen
wandconstructie	gesloten	veiligheidsuitrusting bak	wegglidbeveiliging
vloerconstructie	in-/uitklapbaar	stapelbaar	ja
vloer functie	klapbare bodem met trekkoord ontgrendelbaar, zelfsluitend bij neerzetten	nestbaar	nee
onderrijdbaar	ja	plafond	als accessoire (niet inbegrepen)
onderbouw	4 voeten	oppervlak	gelakt
onderrijdhoogte	100 mm	kleur	resedagroen // RAL6011
hoogte vorkslaffen	75 mm	gewicht	232 kg
breedte vorkslaffen	185 mm		

## Gerelateerde Producten

139869



2 zwenk- en 2 bokwielen, voor bodemklepcontainer/kiepbak, banden polyamide, draagvermogen 1350 kg, wiel Ø 180 mm

139872



centreerwand, voor klapbodemcontainer 1 - 2 m<sup>3</sup>, van staal