


MarCator 1086 R. Digitális mérőóra

Funkciók

- ON/OFF
 - RESET (kijelző nullázása)
 - mm/inch
 - Számlálási irány megfordítás
 - PRESET (előre beállított méret)
 - TOL (tűrés megadás)
 - < 0 > (a tűrés kijelző üzemmódja)
 - ABS (nullázáskor a kijelző nem veszti el a PRESET értéket)
 - DATA (adatátviteli kábellel együtt)
 - Tényező (beállítható)
 - LOCK (egyéni gombzár)
- Nagy kontrasztú LCD-kijelző
 - 280°-kal elfordítható kezelő és kijelző rész
 - Kiemelő fedél porvédő funkcióval a mérőcsap végén
 - Befogószár és mérőcsap rozsdamentes, edzett acélból
 - Azonnal kész a mérésre a referenciarendszernek köszönhetően
 - **Szoftver:** MarCom Professional ingyenesen letölthető: www.mahr.com/marcom (csak Mahr adatkábelhez és USB és RS232 adatcsatlakozóval felszerelt rádiós rendszerekhez)
 - **Számjegyek magassága:** 11 mm
 - **Adatinterfész:** Digimatic, Opto RS232C, USB
 - **Energiaellátás:** Elem, kb. 3 év üzemidő
 - **IP védelmi fokozat:** IP 42
 - **Szállítási terjedelem:** Kezelési útmutató, Elem




REFERENCE



Műszaki adatok

| Rendelési sz. | | 4337620 | 4337621 | 4337622 | 4337623 |
|---------------------------------|------|--|-------------|--------------|-----------|
| Terméktípus | | 1086 R | | | |
| Mérési tartomány | mm | 12,5 | 25 | 50 | 100 |
| Osztásérték | mm | 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01 | | | |
| Osztásérték | inch | .00002", .00005", .0001", .0002", .0005" | | | |
| Hibahatár | mm | 0,004 | | 0,007, 0,008 | |
| Hibahatár 50 skálaosztás felett | mm | 0,002 | | | |
| Ismétlési pontosság | mm | 0,001 | | | |
| Mérőerő | N | 0,65 – 0,9 | 0,65 – 1,15 | 1,25 – 2,7 | 1,8 – 3,5 |
| Szabvány | | Gyári szabvány | | | |

| Rendelési sz. | Befogószár | a | c | b |
|---------------|------------|-------|------|------|
| | mm | mm | mm | mm |
| 4337620 | 8 | 126,3 | 13,5 | 23 |
| 4337621 | 8 | 153,4 | 26,5 | 26,8 |
| 4337622 | 8 | 267,3 | 52 | 40 |
| 4337623 | 8 | 420,3 | 103 | 91 |




Tartozékok


| Rendelési sz. | Termékmegnevezés | Terméktípus |
|---------------|--|-------------|
| 4884464 | Elem 3 V, CR 2450 típus | |
| 4102357 | USB adatátviteli kábel (2 m) | 16 EXu |
| 4102915 | Adatátviteli kábel Digimatic (2 m) | 16 EWd |
| 4102410 | RS232C adatátviteli kábel (2 m) | 16 EXr |
| 4375004 | Védőkupak 1075 R-hez / 1086 R-hez / 1087 R-hez | 1086 s |
| 4337421 | Rögzítőszemes hátfal | 1086 b |
| 4336311 | Bowdenes kiemelő (12,5 + 25 mm) | 1085 a |
| 4336237 | Pneumatikus kiemelés (12,5 + 25 mm) | 1082 p |
| 4310103 | Adapter persely (0,375" / 8 mm) | 940 |
| 4336230 | Pneumatikus kiemelés (50 + 100 mm) | 1082 p |



1085 a



1082 p



1082 p