

# Vinoxin

## Reiniger für Edelstahl und säurefeste Flächen

Produkt-Code: Es existiert z. Zt. keine zutreffende Produktgruppe

### Eigenschaften

Vinoxin ist ein gebrauchsfertiger, hochaktiver Reiniger auf Säurebasis. Vinoxin ist frei von Duft- und Farbstoffen und reinigt schonend alle säure- und wasserfesten Oberflächen in Küchen und Lebensmittelbetrieben. Vinoxin entfernt Kalk- und Wassersteinablagerungen und darin gebundene Fett- bzw. Öl-Verschmutzungen tierischer oder pflanzlicher Herkunft und sorgt bei streifenfreiem Auftrocknen für einen brillanten Glanz. Der Einsatz auf säureempfindlichen Flächen führt zu irreparablen Materialschäden.

### Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)

Anorganische Säuren, nichtionische Tenside < 5 %, Korrosionsinhibitoren.  
pH-Wert (Gebrauchslösung): ca. 1,5

### Anwendungsbereich


Auf allen säure- und wasserfesten Flächen und Gegenständen, bevorzugt im Küchen- und Lebensmittelbereich, anwendbar, wie z. B. Arbeitsflächen, Transportwagen, Transportschienen aus rostfreiem Edelstahl und säurebeständigen Materialien.

### Anwendung

Zum Schutz der Haut geeignete Handschuhe tragen.  
Vor der Erstanwendung ist die Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle zu überprüfen.

#### Oberflächenreinigung:

Vinoxin pur auf die zu reinigende Fläche aufbringen, mit einem weichen Lappen oder Schwamm reinigen und anschließend abspülen.  
Säureempfindliche Fugen müssen vorab gewässert werden.  
Angrenzende säureempfindliche Flächen vor der Anwendung durch Abdecken schützen.



Für die nicht sachgemäße, fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.



# Küchen- reinigung

### Verbrauch pro m<sup>2</sup>

Oberflächenreinigung: 5 ml

Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!

### Verpackung

12 x 500 ml Flaschen im Karton

Art.-Nr. j 55 07 41

