

ZARGES

Alu-Transportbox

Maxi-Box

Höhe x Länge x Breite 370 x 900 x 500 mm, Inhalt 135 l, in alu-natur, Wände geschlossen, Boden geschlossen

Artikelnummer: 203811



ZARGES Alu-Kombibox Maxi-Box

Alu-Transportbox





- Höhe x Länge x Breite 370 x 900 x 500 mm
- Höhe x Länge x Breite innen 350 x 850 x 450 mm
- Inhalt 135 l
- in alu-natur
- Wände geschlossen
- Boden geschlossen
- Scharnierdeckel mit Dichtung
- verschließbar mit Klappverschluss mit Zylinderschloss
- Tragegriffe
- 10 Jahre Garantie







Technische Details

| | | | |
|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Behältertyp | Transportbehälter | stapelbar | ja |
| Euronorm | nein | Wandkonstruktion | geschlossen |
| Inhalt | 135 l | Bodenkonstruktion | geschlossen |
| Material | Aluminium | Lebensmittelgeeignet | nein |
| Höhe | 370 mm | Gefahrstoffeignung | nein |
| Innenhöhe | 350 mm | Tragevorrichtung | Tragegriffe |
| Länge | 900 mm | nestbar | nein |
| Innenlänge | 850 mm | Farbe | alu-natur |
| Breite | 500 mm | unterfahrbar | nein |
| Innenbreite | 450 mm | Schließsystem | Klappverschluss mit Zylinderschloss |
| Deckel | ja | Set | nein |
| Deckeltyp | Scharnierdeckel | Garantie | 10 Jahre |
| Deckel Ausstattung | Dichtung | Gewicht | 8,2 kg |

Zubehör

| | | |
|--------|---|--|
| 139312 |  | Werkzeugeinsatz, für Transportbox, Länge x Breite 435 x 290 mm |
| 139313 |  | Bügelschloss, für Transportbox, 3-stellig |
| 203816 |  | Trennwand, für Transportbox 135 l, aus Aluminium |
| 209199 |  | Alu-Transportboxen-Set, in alu-natur, Wände geschlossen, Boden geschlossen |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|--|
| 105205 |  | Arbeitsdrehstuhl, Mit Standardsitz aus Buche in natur, Sitz Höhe x Breite x Tiefe 420 - 550 x 440 x 380 mm, Fußkreuz aus Kunststoff in schwarz, mit Teppichbodenrolle, lastabhängig gebremst |
| 146607 |  | Bürowagen, Traglast 200 kg, mit 2 Etage(n), Ladefläche Länge x Breite 850 x 500 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau, Räder mit TPE-Bereifung |
| 524171 |  | Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1500 x 700 mm, Tischplatte aus Multiplex, geölt, Gestellausführung 4 Füße, Ausstattung: 4 Schubladen, 1 Ablageboden, Verschließbar mit Zentralverschluss, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau |
| 529885 |  | Lagerregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2062 x 436 mm, Fachlast 80 kg, 2 Regalfelder mit je 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |