


## ZARGES

### Fahrbare Podesttreppe

Podest Höhe 0,99 m, Podest Breite x Tiefe 600 x 400 mm, 5 geriefte Stufen (inkl. Podest), 45° Neigung, Aus Aluminium, 2 Rollen

Artikelnummer: 219776



## ZARGES Podesttreppe

### Neigung 45°

Fahrbare Podesttreppe

- Podest Höhe 0,99 m, Podest Breite x Tiefe 600 x 400 mm
- Aufstieg einseitig
- 5 geriefte Stufen (inkl. Podest)
- Stufenbreite 600 mm
- Höhe 0,99 m
- 45° Neigung
- Ausladung 1,47 m
- Aus Aluminium
- Handlauf als Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)
- 2 Rollen
- belastbar bis 300 kg, Stufen bis 150 kg belastbar
- Gewicht 41,6 kg

## Technische Details

Steigtechnik	Podesttreppe	Ausladung	1,47 m
Material	Aluminium	Höhe	0,99 m
Nutzung	einseitig	belastbar bis	300 kg
Höhe Podest	0,99 m	Stufen belastbar bis	150 kg
Breite Podest	600 mm	klappbar	nein
Tiefe Podest	400 mm	fahrbar	ja
Stufen Anzahl	5	Sicherheitsbügel	nein
Stufen-/Sprossentyp	geriefte Stufen	Handlauf	als Zubehör (nicht enthalten)
Breite Stufen	600 mm	Unterbau	2 Rollen
Neigung	45 °	Gewicht	41,6 kg

## Zubehör

219790



Geländer für Podesttreppe