

Einhandhobel MHU 82 im MAFELL-MAX

Bestellnummer: 912710

EAN: 4032689123332

- ▶ Starker Motor
- ▶ Integrierte Absaugung



Technische Daten

Hobelbreite	82 mm
Spanabnahme	0 - 3 mm
Falztiefe	22 mm
Nennleerlaufdrehzahl	12000 1/min
Nennaufnahme	800 W
Gewicht	3,4 kg
Schnittgeschwindigkeit - Nennlast	24 m/s
Hobelwelle Ø	59,5 mm
Universal-Motor	230 V / 50 Hz

Lieferumfang

- 1 Falztiefenanschlag; Best.-Nr. 034979
- 1 Absaugstutzen, Innen-Ø 38 mm; Best.-Nr. 033679
- 1 Paar Wendemesser HM-Stahl; Best. Nr. 091696
- 1 Einmaulschlüssel 8 mm; Best.-Nr. 093258
- 1 Anschlussleitung 4 m; Best.-Nr. 087323

Anwendungsbeispiele



Nachfalzen einer Tür mit dem MHU 82.



Einhandhobel MHU 82 mit stationärer Einrichtung und Pendelschutzhaube.



Anfallende Späne werden einfach abgesaugt.



Komplett als Set im MAFELL-MAX. Best.-Nr. 912714

Einsatzgebiet

- ▶ Falzarbeiten
- ▶ Hobelarbeiten bis 82 mm
- ▶ Materialeinsatz z. B.: Vollholz

Vorteil Nutzen

- ▶ Starker Motor - für problemlosen Dauereinsatz.
- ▶ Handgriff optimal im Schwerpunkt - dadurch leichtes Handling.
- ▶ Saubere, glatte Werkstücke - durch 12000 Umdrehungen der Hobelwelle.

Beschreibung

Der Einhandhobel für Profis! Mit 12000 Umdrehungen pro Minute geben Sie Ihrem Werkstück ein bestechend sauberes Oberflächenbild.

Die Leistungsdaten des MHU 82 können sich sehen lassen: 82 mm Hobelbreite, 22 mm Falztiefe und eine Spanabnahme von bis zu 3 mm.

Auch beim MHU 82: Der 800 Watt Hochleistungs-Motor wurde bei MAFELL entwickelt, gefertigt und montiert; er gibt dem Hobel den richtigen Durchzug.

Mit dem MHU 82-Set können Sie sogar stationär arbeiten!

Sonderzubehör / Werkzeuge



Winkelanschlag
montiert



Winkelanschlag
montiert



Wendemesser
1 Paar, HM-Stahl



Wendemesser
3 Paar, HM-Stahl



Spannbacken
1 Stück, für 091696, 091697



Stationäre Einrichtung mit
Pendelhaube
und 2 Schraubzwingen



Schraubzwinde
für stationäre Einrichtung



Spänebeutel



Absaugstutzen
Innen-Ø 38 mm