



## Beschreibung:

Ablasshähne ECO mit roter DIN 71-Verschraubung zum kontrollierten Ablassen von Flüssigkeiten aus Industrie- und Verpackungskanistern, naturfarben

- aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen HDPE/LDPE mit Tüllenanschluss für einen Schlauch
- sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
- mit roter DIN-Verschraubung
- unbelüftet
- besonders geeignet für Kanister mit zusätzlicher Belüftungsöffnung
- druckbeständig bis max. 0,4 bar (für die Verwendung und zur Dosierung von Kraftstoffen und leichtflüchtigen Stoffen nicht geeignet / Innendruck im Behälter kann bis 1,0 bar ansteigen)
- temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
- Auslaufgeschwindigkeit > 1,5 L/min
- Tülle Außen-Ø = 19 mm bzw. 3/4" (Aufsteckbereich)

## Informationen:

### Artikel

Artikelnummer	<b>560600</b>
GTIN	<b>4007228560602</b>
Zolltarif	<b>39174000</b>
Verpackungseinheit (VE)	<b>5</b>

Farbe	<b>natur</b>
Gewicht (kg)	<b>0,06</b>

### Umverpackung

Inhalt in Stück	<b>5</b>
T x B x H (mm)	<b>515 x 297 x 314</b>

Bruttogewicht VE (kg)	<b>0,3</b>
-----------------------	------------

### Palette

Anzahl an Kartons	<b>36</b>
Anzahl an Lagen	<b>6</b>
T x B x H (m)	<b>1,2 x 0,8 x 2,034</b>

Kartons pro Lage	<b>6</b>
Gewicht (kg)	<b>128,0</b>