

**Artikelnummer:** 156988

**Kurzbeschreibung:** Akku-Umreifungsgerät BXT3, Kunststoff-Bänder, Band 12 - 16 mm, schlagfestes Display

**Langbeschreibung:** Akku-Umreifungsgerät BXT3, Kunststoff-Bänder, Band 12 - 16 mm, schlagfestes Display: Mit einer Bandspannkraft von bis zu 2.500 N verarbeitet das Akku-Umreifungsgerät BXT3 Bänder aus PET oder PP der Stärke 0,5 mm bis 1,0 mm. Das Gerät hat ein schlagfestes, 3-farbiges Full-Touch-Bedienungsdisplay. Es verfügt über eine Echtanzeige der vorgegebenen und effektiv während der Umreifung angebrachten

Bandspannkraft in Newton oder Pfund sowie über eine Bandausrichtungskontrolle. Stellen Sie die

Spanngeschwindigkeit des Akku-Umreifungsgeräts BXT3 variabel ein. Das robuste Umreifungswerkzeug ist gewichtsneutral ausbalanciert und durch die geschützte Lage der Elektronik nahezu wasserdicht. Über zwei integrierte Kanäle blasen Sie Bandantrieb einfach mit Druckluft aus. Ein Akustiksignal zeigt Bedienungsfehler an, des Weiteren gibt es eine abspeicherbare Favorit-Umreifungsfunktion. Weitere Details: Nur für PET (Polyester) oder PP (Polypropylen) Umreifungsbänder geeignet mit den Bandbreiten 12 - 13 und 15 - 16 mm und einer Stärke 0,5 - 1,0 mm Für mittelschwere

Umreifungsanwendungen mit 13 bis 16 mm breiten Umreifungsbändern mit einer Bandspannkraft bis zu 2.500 N Erstes Umreifungsgerät mit schlagfestem "Full Touch" Bedienungsdisplay. Erstes Umreifungsgerät mit Echtanzeige der vorgegebenen und der effektiv angebrachten Bandspannkraft während der Umreifung in Newton ( N ) oder Pfund ( lbs ) Das BXT3 ist noch robuster gebaut und durch die geschützte und abgedichtete Lage der Elektronik nahezu wasserdicht Der BXT3 ist total gewichtsneutral ausbalanciert Erstes Umreifungsgerät mit variabler Spanngeschwindigkeit Erstes Umreifungswerkzeug mit abspeicherbarer Favorit-Umreifungsfunktion Erstes Umreifungsgerät mit Bandausrichtungskontrolle Das BXT3 hat zwei integrierte Kanäle um Bandantrieb einfach mit Druckluft ausblasen zu können Erstes Umreifungswerkzeug mit 3-Farb-Info Display und Akustiksignal zur Vermeidung von Bedienungsfehlern Bandausrichtungs-Anzeige Ausblaskanal Akkuschutz O-Spannung Schwei ssen Das BXT3 hat 4 Betriebsfunktionen: Manuell a'çâ,-â€œ Semiautomatisch a'çâ,-â€œ Vollautomatisch - Softfunktion (halbiert die eingestellte Bandspannung und die Fördergeschwindigkeit) Spannkraft: Standard 900 - 2500 N, Soft 400 a'çâ,-â€œ 1360 N Variable Spanngeschwindigkeit: 0 - 220 mm/s Betriebstemperatur - 10-GradC bis + 40-GradC Relative Luftfeuchtigkeit: bis zu 90% Akku / Ladegerät Ladegerät Typ: Bosch Ladegerät Netzspannung: 100 oder 110 oder 230 V Ladezeit: 15-30 min. Akkutyp: Bosch Li-Ion 18 V, 2,0 Ah Umreifungen pro Akkuladung: Niedrige Spannung: 800 Mittlere Spannung: 400 Hohe Spannung: 200 Ma sse: L 370 x B 141 x H 135 mm Gewicht (mit Akku): 3,8 kg Lieferumfang: 1 Gerät und 1 Akku



**EAN/GTIN:** 4030198172216