

Artikelnummer: 129733

Kurzbeschreibung: Rollplatte, Kunststoff, mit 2 Seitengittern und 1 Rückwand, Höhe 1650 mm, verkehrsgrün RAL 6024

Langbeschreibung: Rollplatte, Kunststoff, mit 2 Seitengittern und 1 Rückwand, Höhe 1650 mm: Kunststoff-Rollplatte (724 x 815 mm) mit 2 Verstärkungseisen mit Rollen (Ø 108 mm) aus Polypropylen, 2 Lenkrollen/2 Bockrollen. Rohrdurchmesser für Stahllaufbauten mit Rohra-Ø 22 mm Traglast: 500 kg 2 Seitengitter, Nutzhöhe: 1450 mm Ausfachung: 4 x senkrechte Flacheisen (12 x 3 mm), 2 x waagerechte Flacheisen (12 x 3 mm), 1 x Querrohr (Ø 16 mm) 1 x Rückwand inkl. 4 Kunststoffschellen mit Schrauben und Muttern zur Verbindung mit den Seitengittern Oberfläche: pulverbeschichtet Gewicht: 28,5 kg Maße: B 724 x T 815 x H 1650/1450 mm



EAN/GTIN: 4260474941230