

Artikelnummer: 308723

Kurzbeschreibung: Silobehälter Typ SG-D 375, mit Einfahrtaschen, lackiert, grün

Langbeschreibung: Silobehälter Typ SG-D 375, mit Einfahrtaschen, lackiert: Der Silobehälter Typ SG-D 375 für feinkörnige Schüttgüter ist mit Einfahrtaschen für Gabelstapler ausgestattet, wodurch dieser Silobehälter sehr flexibel einsetzbar ist. Der Silobehälter Typ SG-D 375 ist für die Entleerung feinkörniger Schüttgüter bestimmt. Ausgestattet mit Einfahrtaschen für Gabelstapler, kann der Silobehälter sehr flexibel eingesetzt und manövriert werden. Der Rahmen des Silobehälters Typ SG-D 375 besteht aus Profilstahl, der Trichter aus Stahl hat eine umlaufende Verstärkung. Zwei Lenk- und zwei Bockrollen a'çâ,-â€œ davon eine Lenkrolle mit Feststeller a'çâ,-â€œ sorgen dafür, dass der Silobehälter Typ SG-D 375 auch per Hand bewegt werden kann oder an Zugmaschinen angehängt werden kann. Die Bauhöhe beträgt 220 mm. Mit Schiebeverschluss der per Hand zu bedienen ist und mit spezieller Dichtung am Trichterboden. Die Öffnung beträgt 300 x 300 mm. Erhältlich in fünf verschiedenen RAL-Farbtönen. Details: Inhalt: 375 Liter Bauhöhe: 220 mm Trichter aus Stahlblech Öffnung: 300 x 300 mm 2 Lenk- u. 2 Bockrollen aus Polyamid (a'Ëœ 180 mm), 1 Lenkrolle mit Feststeller Maße Trichter: B 1010 x T 780 x H 1000 mm Gesamtma sse: B 1090 x T 860 x H 1170 mm Eigengewicht: 116 kg Sonderausführungen, z. B. in Edelstahl, auf Anfrage lieferbar.



EAN/GTIN: 4052462014169