

Kurzbezeichnung:

Chemieschlauch
GASSOFLEX EGE



Kurzbeschreibung:

Der Gassoflex EGE Schlauch ist ein biegeleichter **Vielzweck- Verlaudeschlauch**.

Er eignet sich für den Transport (Druck- und/oder Saugbelastung) verschiedenster chemischer Stoffe, die mit PP kompatibel sind. Unter anderem Stoffe, wie Säuren, Laugen und Lösungsmittel in nicht korrosiven Umgebungen.

Die Schläuche sind zum Be- und Entladen von Tankwagen, Waggons, in Werken und Marine-Anwendungen geeignet.

Lieferung als komplette Schlauchleitung.

Aufbau:

- Innenspirale: Stahl - PP beschichtet (E)
- Außenspirale: verzinkter Stahl (G)
- innere Folienschichten: PP (E)
- äußere Folienschicht: PVC beschichtetes Polyestergewebe

Schlauchkennzeichnung: nach Norm EN13765

Technische Daten:

Artikelnummer	10246932	10246933	10246191	10246194	10246934
Nennweiten ["]	1"	1 1/2"	2"	3"	4"
Biegeradius [mm]	68	105	190	290	320
Gewicht [kg/m]	1,16	1,80	2,06	3,5	5,44

- Norm: EN 13765:2018
- Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C
- Betriebsdruck: 14 bar
- Vakuum: 0,9 bar
- Max. Länge: 30 m
- Sicherheitsfaktor: 5:1

Erstellt am:/issued: 09.07.2019

Hinweis: Die nachfolgenden Angaben sind Herstellerangaben.
Zu den Aussagen können wir keine Gewährleistung geben oder Haftung übernehmen