

Rollcart onderwagen voor kratten

draagvermogen 250 kg, laadvlak
lengte x breedte 620 x 460 mm,
laadhoogte 170 mm, platform open,
platform van staal, met hoekframe,
constructie van staal met slag- en
krasvaste poedercoating in RAL5010
gentiaanblauw, 4 zwenkwielen. 2
zwenkwielen met rem, met TPE-
banden



Artikelnummer: 158201

Rollcart Onderwagen

Draagvermogen 250 kg



onderwagen voor kratten

- geschikt voor eurobak
- draagvermogen 250 kg
- laadvlak lengte x breedte 620 x 460 mm
- laadhoogte 170 mm
- lengte x breedte 630 x 670 mm
- maten afgestemd op europallet
- platform open
- platform van staal, met hoekframe
- constructie van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- 4 zwenkwielen. 2 zwenkwielen met rem
- wiel Ø 125 mm
- met TPE-banden
- wielnaaf met groefkogellager
- rem conform EN 1757-3

Technische details

transporttoestel	dolly	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
type roller	onderwagen voor kratten	stuurstang	nee
draagvermogen	250 kg	wielen aantal/soort	4 zwenkwielen
euronorm	ja	banden	TPE
geschikt voor (product/materiaal)	eurobak	wiellager	groefkogellager
laadhoogte	170 mm	wieluitrusting	2 zwenkwielen met rem
lengte laadvlak	620 mm	wiel-ø	125 mm
breedte laadvlak	460 mm	hoogte	205 mm
platform	open	lengte	630 mm
materiaal platform	staal	breedte	670 mm
platform uitrusting	hoekframe	norm	EN 1757-3 (rem)
materiaal onderstel	staal	gewicht	13 kg
oppervlak	m. poedercoating		

Gerelateerde Producten

158207		dissel voor onderwagen voor kratten, inhangbaar, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
158208		dissel en koppeling voor onderwagen voor kratten, lengte 280 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw