

Wilms climatiseur AC 18

Pour dimensions de pièce de 30 - 45 m², commande par télécommande, hauteur x largeur x profondeur 764 x 470 x 370 mm, roulettes

Numéro d'article: 244343



Wilms



climatiseur

- Pour dimensions de pièce de 30 - 45 m²
- puissance de refroidissement 5,2 kW avec réfrigérant R290
- fonctions : mode automatique pour refroidir, chauffer, déshumidifier et ventiler
- commande par télécommande
- alimentation électrique par adaptateur secteur 230V/50 Hz
- hauteur x largeur x profondeur 764 x 470 x 370 mm
- roulettes
- en blanc
- livré joint pour fenêtre, tuyau d'évacuation d'air et télécommande inclus



Détails techniques

fournitures de bureau climatiseur

largeur 470 mm

| | | | |
|------------------------------|----------------------|---------------------|---|
| pour dimensions de pièce | 30-45 m ² | profondeur | 370 mm |
| puissance de refroidissement | 5,2 kW | alimentation | adaptateur secteur 230V/50 Hz |
| fonction climatisation | mode automatique | soubassement | roulettes |
| réfrigérant | R290 | couleur | blanc |
| niveau sonore | 65 dB | volume de livraison | joint pour fenêtre, tuyau d'évacuation d'air et télécommande inclus |
| commande | télécommande | Poids | 30 kg |
| hauteur | 764 mm | | |

Accessoires

| | | |
|--------|---|---|
| 244345 |  | tuyau d'évacuation d'air, Pour climatiseur, Longueur x diamètre 1,55 m x 165 mm |
| 244346 |  | joint pour fenêtre, Pour climatiseur, en blanc |