

## META

### rayonnage pour classeurs - rayonnage suivant

hauteur x largeur x profondeur 2500 x 1002 x 604 mm, charge maximale par élément 800 kg / charge max. par tablette 80 kg, 8 niveau(x) avec tablettes en tôle d'acier de qualité / 8 hauteurs de classeur, utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce, montants galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures en RAL7035 gris clair, niveaux galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures en RAL7035 gris clair



META



Numéro d'article: 527678



## META Rayonnage à boulonner pour classeurs

### Rayonnage suivant

rayonnage pour classeurs - rayonnage suivant

- Convient pour salles d'archives
- système à visser
- hauteur x largeur x profondeur 2500 x 1002 x 604 mm
- charge maximale par élément 800 kg / charge max. par tablette 80 kg
- largeur x profondeur compartiment 1000 x 600 mm
- 8 niveau(x) avec tablettes en tôle d'acier de qualité / 8 hauteurs de classeur





- réglable au pas de 25 mm
- niveaux avec rebord antichute arrière contre la chute de classeurs
- les canaux longitudinaux en forme de M à 5 plis garantissent un degré élevé de stabilité et de protection contre les blessures
- utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce
- structure en acier
- montants galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures en RAL7035 gris clair
- niveaux galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures en RAL7035 gris clair
- volume de livraison : rayonnage suivant avec 2 échelles sur pieds en acier, matériel de montage, nombre de tablettes indiqué dans l'offre
- Produit livré démonté
- sécurité des matériaux, de la structure et de la statique pour une utilisation en entreprise confirmée par le label de qualité RAL-RG 614/1 (21)
- 5 années de garantie
- selon DIN EN 15635, il est impératif de sécuriser et de fixer au sol les rayonnages à tablettes dont la hauteur correspond au moins à quatre fois la profondeur du rayonnage (rapport 4:1)
- les charges max. par tablette indiquées s'entendent pour une répartition uniforme de la charge
- des tablettes/niveaux supplémentaires sont disponibles jusqu'à la charge max. par élément
- instruction de montage : liaison des montants et des tablettes par des équerres de fixation avec filetage intégré et vis à tête bombée

## Détails techniques





|                                  |                          |                            |   |
|----------------------------------|--------------------------|----------------------------|---|
| type de meuble                   | rayonnage                | matériau                   | acier   |
| type de rayonnage                | rayonnage pour classeurs | équipement rayonnage       | tablettes   |
| rayonnage modulaire              | système à visser         | largeur de compartiment    | 1000 mm   |
| champ de rayonnage               | rayonnage suivant        | profondeur de compartiment | 600 mm  |
| convient pour (secteurs)         | salles d'archives        | couleur du montant         | gris clair // RAL7035   |
| hauteur                          | 2500 mm                  | couleur de la tablette     | gris clair // RAL7035   |
| largeur                          | 1002 mm                  | charge maxi par élément    | 800 kg  |
| profondeur                       | 604 mm                   | surface de tablette        | galvanisé // finition peinture époxy  |
| nombre de tablettes/niveaux      | 8 pièce                  | surface de montant         | galvanisé // finition peinture époxy  |
| hauteurs de classeurs            | 8 pièce                  | exécution couleur          | gris clair // RAL7035   |
| charge maxi par tablette         | 80 kg                    | volume de livraison        | rayonnage suivant avec 2 échelles sur pieds en acier, matériel de montage, nombre de tablettes indiqué dans l'offre |
| type tablette/niveau             | tablette en tôle d'acier | livraison                  | démonté   |
| équipement des tablettes / nivea | reb. antichute           | certification              | GS // label de qualité RAL  |
| stabilité des tablettes /        | canaux longitudinaux en  | garantie                   | 5 années  |

|                          |                                  |                |
|--------------------------|----------------------------------|----------------|
| niveau                   | forme de M // pliage de sécurité |                |
| tablette réglable au pas | 25 mm                            | Poids 40,46 kg |
| utilisation              | bilatéral                        |                |

## Accessoires

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 150072 |  | kit de chevillage à pied pour rayonnage rapporté, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion  |
| 150074 |  | chevillage mural pour rayonnage rapporté, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion  |
| 489217 |  | tablette pour rayonnage pour classeurs, largeur x profondeur 1000 x 600 mm, pour une charge max. par tabl. de 80 kg, en acier galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures coloris RAL7035 gris clair   |
| 527674 |  | rayonnage pour classeurs - rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 2500 x 752 x 604 mm, charge maximale par élément 800 kg / charge max. par tablette 80 kg, 8 niveau(x) avec tablettes en tôle d'acier de qualité / 8 hauteurs de classeur, utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce, montants galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures en RAL7035 gris clair, niveaux galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures en RAL7035 g |

## Cela s'adapte aussi ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 146193 |   | mini chariot, force 50 kg, avec 3 plateau(x), hauteur x longueur x largeur 1065 x 650 x 360 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en noir, Avec 2 tablettes en fil, 1 tablette en fil, avec bandage caoutchouc |
| 528204 |  | marchepied sur roulettes, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris gris, repose-pied diamètre 290 mm, soubassement avec 3 roulettes à ressort  |
| 529925 |  | escabeau de bureau léger, accès à un côté, 4 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), hauteur d'estrade 0,85 m, largeur x profondeur 250 x 250 mm, en aluminium   |
| 551468 |  | carton de déménagement, En carton ondulé avec enveloppe extérieure en qualité Kraft liner coloris marron, recyclables à 100 %, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 585 x 380 x 325 mm, Pour colis jusqu'à 40 kg                  |