



## Hebeklemme Modell THK

Tragfähigkeit 750 - 9.000 kg

Die Hebeklemme Modell THK eignet sich bei paarweisem Einsatz besonders für den horizontalen Transport von dünnen Blechen mit starkem Durchhang.

Zum Einsatz als Zweistrang-Transportgehänge ist die Komplettierung mit entsprechenden Ketten oder Seilen erforderlich.



## INFO

Der Neigungswinkel  $\beta$  des Anschlagmittels darf  $30^\circ$  nicht überschreiten!

## Technische Daten Modell THK

| Modell   | EAN-Nr.<br>4025092* | Tragfähigkeit <sup>1</sup><br>kg | Greifbereich<br>mm | Gewicht <sup>2</sup><br>kg |
|----------|---------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------|
| THK 0,75 | *550628             | 750                              | 0 - 25             | 1,7                        |
| THK 1,5  | *550284             | 1.500                            | 0 - 35             | 3,2                        |
| THK 3,0  | *550390             | 3.000                            | 0 - 35             | 5,7                        |
| THK 4,5  | *551120             | 4.500                            | 0 - 45             | 8,4                        |
| THK 6,0  | *551038             | 6.000                            | 0 - 60             | 11,6                       |
| THK 9,0  | *551960             | 9.000                            | 0 - 60             | 17,9                       |

<sup>1</sup> Pro Paar bei Neigungswinkel  $30^\circ$

<sup>2</sup> Pro Stück

## Abmessungen Modell THK

| Modell  | THK 0,75 | THK 1,5 | THK 3,0 | THK 4,5 | THK 6,0 | THK 9,0 |
|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| A, mm   | 25       | 36      | 38      | 48      | 63      | 65      |
| B, mm   | 72       | 80      | 93      | 103     | 124     | 113     |
| C, mm   | 118      | 135     | 168     | 183     | 214     | 223     |
| D, mm   | 81       | 102     | 119     | 140     | 176     | 188     |
| Ø E, mm | 20       | 25      | 30      | 30      | 35      | 40      |
| F, mm   | 161      | 198     | 227     | 238     | 284     | 317     |
| G, mm   | 12       | 15      | 20      | 25      | 30      | 35      |
| H, mm   | 86       | 102     | 110     | 122     | 110     | 148     |
| I, mm   | 12       | 15      | 20      | 20      | 20      | 20      |

