

## Thurmetall armoire à casiers électrique MINI

hauteur x largeur x profondeur 1790 x 415 x 500 mm, équipement électrique : 9 prises de courant 230 V, prises modèle CH, 10 compartiments, verrouillable avec Key Lock, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en anthracite

Numéro d'article: 218310



THURMETALL



## Thurmetall Armoire à casiers électrique MINI


### Modèle CH


armoire à casiers électrique


- hauteur x largeur x profondeur 1790 x 415 x 500 mm
- structure en acier
- équipé de casiers, prises de courant
- équipement électrique : 9 prises de courant 230 V
- prises modèle CH
- pliage de sécurité comme protection contre les blessures
- 10 compartiments
- Fermeture avec protection contre la poussière via porte à battants
- angle d'ouverture de la porte 110 °
- verrouillable avec Key Lock
- soubassement socle
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en anthracite
- Produit livré opérationnel
- 5 années de garantie


type de meuble	armoire	surface de face avant	finition peinture époxy
type d'armoire	armoire électrique	couleur du corps	anthracite
lieu d'utilisation	intérieur	système de fermeture	Key Lock
type de porte	porte à battants	soubassement	socle
hauteur	1790 mm	hauteur de compartiment (ga.)	145 mm
largeur	415 mm	largeur de compartiment (ga.)	330 mm
profondeur	500 mm	profondeur de compartiment (ga.)	470 mm
Variante nationale	modèle CH	verrouillable	oui
équipement armoire	casiers, prises de courant	angle d'ouverture de porte	110 °
équipement des tablettes / nivea	pliage de sécurité	livraison	opérationnel
nombre de casiers	10 pièce	garantie	5 années
nombre de prises	9 pièce	Numéro d'enregistrement DEEE	DE47480210
équipement électrique	9 prises de courant 230 V	Type d'appareil DEEE	gros appareil CAT 4
matériau	acier	Marque selon le registre alleman	Thurmetall
surface de corps	finition peinture époxy	Poids	73 kg

## Cela s'adapte aussi ...

221109  support sur pied pour rouleaux essuie-tout, pour rouleaux de largeur max. 430 mm, Convient pour roulettes de 450 mm de diamètre, structure en métal blanc

221121  papier d'essuyage, 1500 lingettes, longueur x largeur 300 x 230 mm, roulette longueur x diamètre 450 m x 290 mm, qualité de papier cellulose, en vieux rose

222681  gel pour le nettoyage des mains, sans parfum ni silicone, odeur citron

531287  cadre d'affichage, DIN A4 dans format vertical/horizontal, cadre en rouge, face arrière autocollante