

Kappes

armoire d'atelier

RasterPlan®

hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1000 x 600 mm, 3 niveaux avec tablette en acier, 2 tiroir(s), verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement socle, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane

RasterPlan

KAPPES



Numéro d'article: 522508



Kappes Armoire à portes vitrées RasterPlan®

avec perforations et fentes

armoire d'atelier

- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1000 x 600 mm
- structure en acier
- double porte battante vitrée
- portes à double paroi
- 3 niveaux avec tablette en acier
- force par plateau 80 kg
- Réglable au pas de 25 mm
- 2 tiroir(s)
- hauteur des tiroirs 2x100 mm
- force par tiroir 110 kg
- tiroirs sur glissières télescopiques à billes, extension 100 %
- Réglable au pas de 25 mm
- tiroirs tiroirs avec porte-étiquettes et cache transparent







- paroi arrière avec perforations et fentes
- verrouillable avec serrure à cylindre
- Mécanisme de fermeture 3 points
- soubassement socle
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion

Détails techniques

type de meuble	armoire	surface de face avant	finition peinture époxy
type d'armoire	armoire d'atelier	système de fermeture	serrure à cylindre
type de porte	porte à double battant	fonction de fermeture	Mécanisme de fermeture 3 points
hauteur	1950 mm	soubassement	socle
largeur	1000 mm	matériau	acier
profondeur	600 mm	tablette réglable au pas	25 mm
équipement armoire	tablettes, tiroirs	tiroir réglable en hauteur	25 mm
nombre de tablettes/niveaux	3 pièce	surface de tablette	galvanisé
type tablette/niveau	tablette en acier	verrouillable	oui
charge tablette	80 kg	cloison de séparation médiane	non
nombre de tiroirs	2 pièce	glissière	rail télescopique
nombre x hauteur tiroirs	2x100 mm	glissière tiroir	glissières télescopiques à billes
hauteur frontale 100 mm	2 pièce	extension	100 %
capacité de charge de tiroir	110 kg	extension tiroir	100 %
Équipement tiroirs	tiroirs avec porte-étiquettes et cache transparent	roulant	non
couleur du corps	gris clair // RAL7035	Structure de la paroi arrière	avec perforations et fentes
couleur de la face avant	bleu gentiane // RAL5010	exécution porte	portes à double paroi
surface de corps	finition peinture époxy	Poids	114 kg

Cela s'adapte aussi ...

147357		pâte nettoyante douce, tube avec capacité 250 ml
194847		revêtement de sol industriel, marchandise au mètre, hauteur x largeur 9 x 900 mm, longueur max. 18300 mm, En PVC avec surface striée dans le sens de la longueur coloris gris
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé
974176		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 125 x 145 x 230 / 200 mm, en polypropylène en rouge

