


Productinformatie

12 11 180

Afstriiptang

Met precisie geslepen messen



- Met verwisselbare messen voor vier (aangepast aan diameter) of zes (aangepast aan doorsnede) verschillende draaddoorsneden
- Geen beschadigingen van de draad dankzij de precisiegeslepen messen; ook dungevlochten draad wordt zonder beschadiging afgestript
- Klembekken houden de draad bij het afstrippen vast
- Met lengteaanslag voor gelijke afstriplengtes bij seriematig werk
- Een drukveer brengt de tang terug in de uitgangspositie
- Mes: speciaal gereedschapsstaal, oliegehard
- Behuizing: aluminium

MM

Algemeen

Artikel-nr.	12 11 180
EAN	4003773000792
Tang	zwart gelakt
Benen	met kunststof bekleed
gewicht	368 g
Afmetingen	180 x 74 x 19 mm
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Afstripcapaciteiten (diameter)	Ø 0,5 / 1,2 / 1,6 / 2 mm
--------------------------------	--------------------------

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen