

Rollcart ESD-etagewagen

draagvermogen 600 kg, 3 etage(s)
met houten plaat, laadvlak lengte x
breedte 1200 x 800 mm, onderstel
met slag- en krasvaste
poedercoating in RAL5010
gentiaanblauw, met TPE-banden



Artikelnummer: 158362

Rollcart ESD-tafelwagen

Draagvermogen 600 kg

ESD-etagewagen

- draagvermogen 600 kg
- 3 etage(s) met houten plaat
- laadvlak lengte x breedte 1200 x 800 mm
- met bordlijsten van staal
- duwbeugel horizontaal
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- gelaste staalconstructie
- hoogte x lengte x breedte 900 x 1350 x 800 mm
- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- wiel Ø 200 mm
- met TPE-banden
- wielnaaf met groefkogellager
- behuizing van staal
- zwenkwielen met rem

Technische details

transporttoestel	transportwagen	materiaal	staal
type wagen	etagewagen	schuifbeugel	1 stuks

draagvermogen	600 kg	uitrichting duwbeugel	horizontaal
lengte laadvlak	1200 mm	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
breedte laadvlak	800 mm	banden	TPE
etages aantal	3 stuks	materiaal behuizing	staal
etagetypen	houten plaat	wiel-ø	200 mm
elektrisch geleidend	ja	wiellager	groefkogellager
platform uitvoering	elektrisch geleidend	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
whiteboardlijst	staal	oppervlak	m. poedercoating
hoogte	900 mm	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
lengte	1350 mm	gewicht	80 kg
breedte	800 mm		

Gerelateerde Producten

157958		centrale rem voor transportwagen, van rubber, voor wieldiameter 200 mm
158397		stootwiel voor transportwagen, van kunststof, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158420		schrijfbord, van hout, staand formaat voor DIN A4
158421		schrijfbord, van hout, liggend formaat voor DIN A4