

vlaggenmast

hoogte boven de grond 6 m,
diameter 75 mm, met telescopische
draaidraagarm, lengte 1000 - 1500
mm, zwenkbereik 360 °, hijsen boven
binnenliggende kabelgeleiding,
bediening via handslinger, inrichting
afsluitbaar, van aluminium
zilverkleurig geëloxeerd, voor
insteken met grondplug

Artikelnummer: 532739



Vlaggenmast

met draagarm

vlaggenmast

- hoogte boven de grond 6 m
- diameter 75 mm
- met telescopische draaidraagarm, lengte 1000 - 1500 mm, zwenkbereik 360 °
- hijsen boven binnenliggende kabelgeleiding, bediening via handslinger, inrichting afsluitbaar
- vlagdoekgeleiding via riemlus
- van aluminium zilverkleurig geëloxeerd
- voor insteken met grondplug


Technische details

buitenopstelling vlaggenmast

draagarm telescopische draaidraagarm

materiaal	aluminium	draagarm zwenkbereik	360 °
hoogte	6 m	draagarm lengte	1000-1500 mm
diameter	75 mm	draagarm diameter	40 mm
hijsmechaniek	binnenliggende kabelgeleiding	afsluitbaar	ja
bediening hijsmechanisme	handslinger	oppervlak	zilverkleurig geëloxeerd
hijsmechanisme uitvoering	afsluitbaar	bevestigingstype	voor insteken
bevestiging vlaggendoek	riemlus	gewicht	23,82 kg

Dit past ook bij ...

149294		bordendrager voor parkeerplaatsbord, voor directe wandbevestiging, hoogte 122 mm
508442		paal voor parkeerplaatsbord, om op te stellen, hoogte 500 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
508443		bevestigingsset voor paal, set bestaande uit: 4 schroeven, pluggen en onderleggingen
567219		paal voor parkeerplaatsbord, openslaand, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
699832		parkeerplaatsbord, "P" + tekst naar keuze 20 tekens, wandbord, van kunststof, hoogte x breedte 400 x 250 mm