

Kühltechnik

ADN 140W BP - Glaskühlschrank

Der Kühlschrank für den kommerziellen Einsatz

TYP: ADN 140W BP
 EAN: 8690842988608
 12NC: 859991704290



- Für den gewerblichen Einsatz mit Thermostat
- Maximales Stauvolumen auf kleinstem Raum
- Entnehmbare Ablagegitter
- Robuste Ablagefläche bis 20 kg pro Ablage



24

Monate
Garantie

Features

Merkmale

Bruttoinhalt	130 Liter
Nutzinhalt	123 Liter
Einlegegitter	3
Gittermaße (BxT)	45,5 x 31,4 cm
Lagertemperatur	+4 °C bis +12 °C
Klimaklasse	4
Energieverbrauch kWh/Jahr	238
Geräusch/Schallleistung	38 dB(A)

Elektrische Daten

Spannung	230 Volt/50 Hz
Absicherung	10 Ampere
Leistungsaufnahme	120 Watt
Stromkabellänge	1,8 Meter
Steckertyp	Schuko

Maße (H x B x T)

85 x 56 x 60 cm	
92 x 57 x 63 cm (verpackt)	
Gewicht/Brutto	35 kg
Gewicht/Netto	32 kg

AUSSTATTUNG

- Farbe: Weiss
- Rahmenfarbe: Aluminium
- FCKW- und FKW-frei
- Kältemittel R600a
- Mechanische Steuerung
- Automatische Abtauung
- Robuster Griff
- Türanschlag wechselbar
- Höhenverstellbare Füße
- LED Licht innen