

ZARGES

Alu-Rollbox

K 424 XC

Höhe x Länge x Breite 455 x 960 x 400 mm, Inhalt 120 l, Wände mit umlaufenden Sicken, Unterbau 2 Rollen

Artikelnummer: 146446



ZARGES Alu-Transportkiste K 424 XC

Alu-Rollbox

- Höhe x Länge x Breite 455 x 960 x 400 mm
- Höhe x Länge x Breite innen 380 x 910 x 350 mm
- Inhalt 120 l
- Wände mit umlaufenden Sicken
- Scharnierdeckel mit Gurtbändern
- verschließbar mit Steckschloss
- Stapelecken
- Unterbau 2 Rollen
- Federfallgriffe
- Lieferung inklusive Einlage aus Polyethylen-Schaum
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Behältertyp	Transportbehälter	stapelbar	ja
Euronorm	nein	stapelbar durch	Stapelecken
Inhalt	120 l	Wand Ausstattung	umlaufende Sicken
Material	Aluminium	Tragevorrichtung	Federfallgriffe
Höhe	455 mm	nestbar	nein
Innenhöhe	380 mm	unterfahrbar	nein
Länge	960 mm	Unterbau	2 Rollen
Innenlänge	910 mm	Schließsystem	Steckschloss
Breite	400 mm	Verschlüsse Anzahl	2 Stück
Innenbreite	350 mm	Lieferumfang	inklusive Einlage aus Polyethylen-Schaum
Deckel	ja	Garantie	10 Jahre
Deckeltyp	Scharnierdeckel	Gewicht	10 kg
Deckel Ausstattung	Gurtbänder		

Zubehör

146450		Rollensatz, für Transportkiste, Bereifung Vollgummi, Traglast 50 kg, Rad Ø 125 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Kunststoff
146451		Offroad-Rollensatz, für Transportkiste, Bereifung Luft, Rad Ø 220 mm
146452		Deckeltasche, für Transportkiste, Höhe x Länge x Breite 40 x 420 x 260 mm
146453		Deckeltasche, für Transportkiste, Höhe x Länge x Breite 40 x 150 x 260 mm
146460		Innentasche, für Transportkiste, Höhe x Länge x Breite 380 x 910 x 350 mm, 7 Fächer, aus Polyester
146472		Würfelschaum, für Transportkiste, Höhe x Länge x Breite 380 x 910 x 350 mm, aus Polyurethan