


## Anti-Ermüdungsmatte

### Zwolle

Stecksystem, Länge x Breite 3150 x 970 mm, Aus Gummi/Nitril mit geschlossener DiamondGrid™ Oberfläche in schwarz/orange, rutschfest, Beständig gegen Öle und Chemikalien



Artikelnummer: 235528



### Anti-Ermüdungsmatte

- geeignet für trockene, industrielle Bereiche, wie z. B. Fabriken, Fließbänder, Logistik- und Verpackungsbereiche, Lagerhäuser, aber auch Architekturbüros oder Supermärkte / für hohe Beanspruchung
- Stecksystem
- Länge x Breite 3150 x 970 mm
- Aus Gummi/Nitril mit geschlossener DiamondGrid™ Oberfläche in schwarz/orange
- abgeschrägte Kanten verringern die Stolpergefahr
- rutschfest
- Beständig gegen Öle und Chemikalien
- Rutschhemmung R10 nach DIN 51130 und BGR 181 geprüft








## Technische Details

Arbeitsplatzausstattung Bodenbelag





Breite 970 mm

|                                |                                 |                        |                      |
|--------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|
| Bodenbelag                     | Anti-Ermüdungsmatte             | Stärke                 | 20 mm                |
| Konfektionierung               | Stecksystem                     | Bodenbelag Ausstattung | abgeschrägte Kanten  |
| geeignet für (Branche/Bereich) | trockene, industrielle Bereiche | Bodenbelag Funktion    | rutschfest           |
| geeignet für (Anwendung)       | hohe Beanspruchung              | elektrisch leitend     | nein                 |
| Einsatzort                     | Innenbereich                    | Schwer entflammbar     | nein                 |
| Material Lauffläche            | Gummi/Nitril                    | Beständigkeit          | Öle, Chemikalien     |
| Oberfläche Bodenbelag          | geschlossen                     | Norm                   | DIN 51130 // BGR 181 |
| Farbe                          | schwarz/orange                  | Gewicht                | 44 kg                |
| Länge                          | 3150 mm                         |                        |                      |

## Zubehör

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 235529 |    | Kantenabschlussleiste, Für Anti-Ermüdungsmatte, Stecksystem, Anschluss männlich, Breite 1520 mm, In orange  |
| 235530 |    | Kantenabschlussleiste, Für Anti-Ermüdungsmatte, Stecksystem, Anschluss männlich, Breite 910 mm, In orange   |
| 235551 |    | Kantenabschlussleiste, Für Anti-Ermüdungsmatte, Stecksystem, Anschluss männlich, Breite 910 mm, In schwarz  |
| 235552 |    | Kantenabschlussleiste, Für Anti-Ermüdungsmatte, Stecksystem, Anschluss männlich, Breite 910 mm, In gelb   |
| 235553 |   | Kantenabschlussleiste, Für Anti-Ermüdungsmatte, Stecksystem, Anschluss weiblich, Breite 910 mm, In schwarz  |
| 235554 |  | Kantenabschlussleiste, Für Anti-Ermüdungsmatte, Stecksystem, Anschluss weiblich, Breite 910 mm, In gelb   |
| 235625 |  | ESD Mattenreiniger, Sprühflasche mit 1 l Inhalt, für statische Tisch- und Bodenmatten, entfernt Schmutz und Rückstände durch Öl oder Fingerabdrücke |

## Dazu passt auch ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 213069 |  | Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in gelb/schwarz, Band Länge x Breite 30 m x 75 mm   |
| 221861 |  | Tischwagen, Traglast 250 kg, mit 2 Etage(n), Ladefläche Länge x Breite 835 x 490 mm, Etage(n) aus Holz, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Mit TPE-Bereifung |
| 227867 |  | Arbeitsschutzhelm, für 530 - 630 mm Kopfweite, Helmschale aus Polyethylen in blau   |
| 227891 |  | Sicherheitsschuh, Sicherheitsstufe: S1, Größe 44, Kappe aus Stahl, Obermaterial Leder in schwarz/gelb, mit hohem Schaff   |