

Etagenwagen

Traglast 150 kg, mit 3 Etage(n),
Etage(n) aus Spanplatte, Gestell mit
strapazierfähiger
Kunststoffbeschichtung in lichtgrau,
Räder mit Gummi-Bereifung



Artikelnummer: 273965

Etagenwagen

- Traglast 150 kg
- mit 3 Etage(n)
- Höhe x Länge x Breite 1030 x 900 x 500 mm
- Ebenen im Raster von 40 mm verstellbar
- Etage(n) aus Spanplatte
- Etage(n) mit umlaufenden Auflagetraversen und Bodenunterzügen
- Gestell mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in lichtgrau
- Stahlkonstruktion
- 4 Lenkrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 100 mm
- Räder mit Gummi-Bereifung
- Naben mit Kugellager
- Gehäuse aus Stahl

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Breite	500 mm
Wagentyp	Etagenwagen	Etagenausrichtung	gerade
Höhe	1030 mm	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen
Etagen Anzahl	3 Stück	Bereifung	Gummi

Höhenverstellraster Ebene	40 mm	Durchmesser Rad	100 mm
Traglast	150 kg	Radlager	Kugellager
Traglast Etage	50 kg	Rad Ausstattung	2 Lenkrollen mit Feststellern
Material Etage(n)	Spanplatte	Material Gehäuse	Stahl
Etage(n) Ausstattung	Auflagetraversen, Bodenunterzügen	Oberfläche	kunststoffbeschichtet
Material	Stahl	Farbe	lichtgrau
Länge	900 mm	Gewicht	22 kg

Dazu passt auch ...

149734		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 120 x 400 x 300 mm, Aus Polypropylen in grau/blau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
221133		Wischtuch, 800 Tücher, Länge x Breite 30 x 230 mm, Rollen Länge x Durchmesser 240 m x 230 mm, Papierqualität Zellstoff, geprägt, In altrosa
221283		Arbeitshandschuh, aus Drillich/Rindspaltleder, Handrücken aus Drillich, reißfest, Größe Einheitsgröße
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
227889		Sicherheitsschuh, Sicherheitsstufe: S1, Größe 42, Kappe aus Stahl, Obermaterial Leder in schwarz/gelb, mit hohem Schaff
510925		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm