

WSM Bügelparker

Höhe x Länge x Tiefe 415 x 1400 x 390 mm, 2 x 4 Einstellplätze (Nutzung beidseitig), für 55 mm breite Räder, Konstruktion aus Stahl feuerverzinkt

Artikelnummer: 505601



WSM Fahrrad-Bogenständer

Bügelparker



- Höhe x Länge x Tiefe 415 x 1400 x 390 mm
- 2 x 4 Einstellplätze (Nutzung beidseitig), für 55 mm breite Räder
- Bügel in Bogenform mit 350 mm Radabstand
- Konstruktion aus Stahl feuerverzinkt
- Ständer vorbereitet zur Reihenverbindung
- zum Aufdübeln
- Boden
- Rohrdurchmesser 18 mm
- Ausführung platzsparend durch abwechselnde Tief-/Hochstellung
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Technische Details

Außeneinrichtung	Fahrradständer	Ständer Funktion	vorbereitet zur Reihenverbindung
Zweiradständertyp	Bügelparker	Aufstellung/Montage	Boden
Höhe	415 mm	Befestigungsart	zum Aufdübeln

Länge	1400 mm	Einstellwinkel	90 °
Tiefe	390 mm	Material	Stahl
Reifenbreite	55 mm	Oberfläche Ständer	feuerverzinkt
Durchmesser Rohr	18 mm	Farbe Ausführung	feuerverzinkt
Einstellplätze Anzahl	2 x 4	Ausführung	platzsparend durch abwechselnde Tief-/Hochstellung
Nutzung	beidseitig	Anlieferung	zerlegt
Einstellbügel Form	Bogenform	Gewicht	22,8 kg
Radabstand	350 mm		

Zubehör

505609		Bodenbefestigung für Fahrradständer
505610		Bodenbefestigung für Fahrradständer