



TruTool N 700

Műszaki adatok

TruTool N 700

MAXIMÁLIS LEMEZVASTAGSÁG

MAXIMÁLIS LEMEZVASTAGSÁG ACÉL 400 N/MM²	7 mm
MAXIMÁLIS LEMEZVASTAGSÁG ACÉL 600 N/MM²	5 mm
MAXIMÁLIS LEMEZVASTAGSÁG ACÉL 800 N/MM²	3,5 mm
MAXIMÁLIS LEMEZVASTAGSÁG ALUMÍNIUM 250 N/MM²-IG	10 mm

SUGARAK

LEGKISEBB SUGÁR	140 mm
-----------------	--------

ÁLTALÁNOS

MUNKASEBESSÉG	1,3 m/min
LÖKETSZÁM NÉVLEGES TERHELÉS MELLETT	300 1/min
KIINDULÁSI LYUK ÁTMÉRŐJE	50 mm
NÉVLEGES FELVEVŐTELJESÍTMÉNY	1600 W

TÖMEG

TÖMEG KÁBELEK NÉLKÜL	8,3 kg
----------------------	--------