



## DURO FLOOR — Duft-Reiniger/Wischpflege

Neutrales Wischpflege-Konzentrat auf Basis wasserlöslicher Polymere, welches auf allen wasserbeständigen, beschichteten sowie unbeschichteten Bodenbelägen manuell als auch maschinell einsetzbar ist. Mit einer angenehmen Duftnote ausgestattet, zeichnet sich **DURO FLOOR** durch exzellente Reinigungs- und Pflegeeigenschaften, wie z. B. streifenfreie Auftrocknung, seidenmatten Selbstglanz und rutschhemmenden Pflegefilm aus. Schichtenaufbau und Vergilben werden durch den Einsatz von **DURO FLOOR** vermieden. Mit **DURO FLOOR** behandelte Fußböden können problemlos mit Einscheiben- bzw. High-Speed-Maschinen auspoliert werden. Darüber hinaus ist **DURO FLOOR** auch für das Sprühreinigungs- und für das einstufige Wischverfahren geeignet.

### Inhaltsstoffe:

< 5 % anionische Tenside, < 5 % nichtionische Tenside  
Weitere Inhaltsstoffe: Pflegekomponenten, Konservierungsmittel, Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Duftstoffe

### Anwendung:

#### Reinigung je nach Verschmutzungsgrad:

**Unterhaltsreinigung:** 20 - 40 ml / 8 Liter Wasser

**Sprühreinigung:** 20 - 40 ml / 8 Liter Wasser

**Erstpflge:** Je nach Saugfähigkeit des Bodenbelags 100 - 150 ml / 8 Liter Wasser (nach dem Trocknen polieren)

**Zwischenreinigung mit der Einscheibenmaschine:** 80 - 100 ml / 5 Liter Wasser

**Cleanern:** 1 : 10 – 1 : 20

**Automatenreinigung:** 10 – 20 ml / 10 Liter Wasser

### Verbrauch:

(manuelle Reinigung) ca. 20 ml pro 100 m<sup>2</sup>

### Physikalische Angaben:

pH-Wert im Konzentrat ca. 8,5

pH-Wert in Anwendungskonzentration ca. 7

### Art.-Nr. / Verpackung:

4650 1-l-Rundflasche

4651 10-l-Kanister

4648 200-l-Fass

### Produkt-Code: nach GISBAU

GU 40

### Bemerkungen:

Nur für den professionellen Gebrauch. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.