

Artikelnummer: 305109

Kurzbeschreibung: Hochhubwagen PHK0809, neigbar

Langbeschreibung: Hochhubwagen PHK0809, neigbar: Die manuellen Hochhubwagen oder Materialheber PHK erreichen eine Hubhöhe von 920 mm bei einer Tragfähigkeit von 800 kg. Damit sind die manuellen Hochhubwagen besonders für den Einsatz in Fertigungsstraßen oder in Versandabteilungen geeignet - überall, wo palettierte Waren kommissioniert, Be- oder Entladen werden. Die solide Bauweise und stabile Rahmenkonstruktion der manuellen Hochhubwagen sorgen für einen sicheren Stand und die

Feststellbremsen an beiden Lenkrollen unterstützen

diese Eigenschaft. Der Hochhubwagen oder Materialheber kann nach links und nach rechts um jeweils 20-Grad geneigt werden. So lassen sich mit dem manuellen Hochhubwagen Kisten und Kartons, die auf Paletten sind einfach Be- und Entladen.

Desweiteren sorgen die manuellen Hochhubwagen dafür, dass die Ergonomie am Arbeitsplatz erhöht wird. Tragfähigkeit 800 kg mit Kippfunktion zum Be- und Entladen von

Kisten und Kartons 20-Grad Neigung nach rechts oder links stufenloses, dosiertes Absenken über den Handhebel rangierbar über Deichselgriff oder die Handgriffe auf beiden Seiten hochwertige Polurethanrollenausstattung mit Feststellbremsen an beiden

Lenkrollen Hubbereich (h): 88 - 900 mm Freihub (h): 920 mm Gabelmaße (l/b/h):

1150/150/50 mm Gabelaußenabstand (b): 540 mm Höhe Hubgerüst (h): 1320 mm Masse: L 1650 x B 765 x H 1320 mm Gewicht: 210 kg



EAN/GTIN: 4260151123485