

**Artikelnummer:** 91970

**Kurzbeschreibung:** Etagenwagen mit Trittstufen, 3 Etagen

**Langbeschreibung:** Etagenwagen mit Trittstufen, 3 Etagen: Dieser Etagenwagen ist an der Stirnseite mit 2 Trittstufen aus rutschfesten Siebdruckplatten ausgestattet, die sich in unbelastetem Zustand über eine Gasdruckfeder selbsttätig anheben. Bei Belastung senken sich die Trittstufen auf den Boden, wodurch der Wagen blockiert wird und das Be- bzw. Entladen absolut sicher vonstatten geht. Sicherheitsbügel dienen zum Festhalten und Anlehnen. Geschweißte Stahlkonstruktion, blau (RAL 5010) pulverbeschichtet. Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatte (MDF) in Buche-Dekor 2. Lenkrollen mit Feststeller, 2 Bockrollen (Ø 125 mm). Außenmaße: L 1320 x B 600 mm. Gesamthöhe: 1135 mm. Ladefläche: L 990 x B 590 mm. Etagenhöhe: 190/505/820 mm. Höhe oberste Trittstufe: 515 mm. Räder: 125 mm. Tragkraft: 250 kg. Eigengewicht: ca. 57 kg.



**EAN/GTIN:** 4250448501447