

Format Tresorbau coffre-fort installation mobilier



hauteur x largeur x profondeur 250 x 350 x 250 mm, 1 niveaux, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair



Numéro d'article: 404993



Format Tresorbau Coffre de sécurité installation mobilier

protection confortable avec serrure électronique

Format Tresorbau coffre-fort installation mobilier




- avec feuillure antifeu
- hauteur x largeur x profondeur 250 x 350 x 250 mm
- 1 niveaux
- porte à battants
- verrouillable avec serrure électrique
- verrouillage 1 côté
- 2 boulons de fermeture Ø 20 mm
- serrure de révision à 2 clés
- corps 2 mm d'épaisseur
- porte 5 mm d'épaisseur
- structure en acier
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- préparé pour ancrage de tablette / de panneau arrière

- poids 11 kg

Détails techniques

type de meuble	armoire	épaisseur de cloison	2 mm
type d'armoire	coffre-fort	type de porte	porte à battants
hauteur	250 mm	épaisseur de porte	5 mm
largeur	350 mm	matériau	acier
profondeur	250 mm	couleur du corps	gris clair // RAL7035
volume	14 l	couleur de la face avant	gris clair // RAL7035
niveau de sécurité	aucune	surface de corps	finition peinture époxy
équipement armoire	tablettes	surface de face avant	finition peinture époxy
nombre de tablettes/niveaux	1 pièce	verrouillable	oui
ancrage	ancrage de tablette / de panneau arrière	système de fermeture	serrure électrique
verrouillage	1 côté	casier	non
coupe-feu	rainure antifeu	nombre de boulons de fermeture	2 pièce
assurable	non	Ø de boulon de fermeture	20 mm
hauteur intérieure	242 mm	couleur de la tablette	gris clair // RAL7035
largeur intérieure	346 mm	surface de tablette	finition peinture époxy
profondeur intérieure	188 mm	Poids	11 kg

Cela s'adapte aussi ...

139643		station de tri, 12 casiers, convient pour DIN C4, pour montage en armoires, hauteur x largeur x profondeur 293 x 723 x 331 mm, en Polystyrène en gris/bleu
141266		lampe de table à DEL, 12 x DEL, 10 W, ampoule interchangeable, classe d'efficacité énergétique E, consommation d'énergie pondérée 6 kWh / 1.000 h, variable à 7 niveaux, tête pivotante à 300° et inclinable à 180°, longueur du bras 410 mm, installation avec pied, pied longueur x largeur 190 x 130 mm, en aluminium en argent
523540		corbeille à papier, capacité 18 l, hauteur x diamètre 331 x 315 mm, corps en polypropylène noir