


Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 13585 Eurobakken rolplateau



Stalen constructie met rand. Bijzonder geschikt voor het transport van producten met vloeistoffen. Er druppelt niet op de grond. Laadvlak met rand van dicht gelast staalplaat, gepoedercoat blauw RAL 5007. Rand 22 mm hoog. 4 Zwenkwielen van TPE rubber, naaf met kogellager, 2 stuks met rem, rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).

Technische details:



Totaal draagvermogen (kg)	250
laadvlak lengte (mm)	605
laadvlak breedte (mm)	408
Laadvlakhoogte (mm)	182
Totale lengte (mm)	615
Totale breedte (mm)	415
Totale hoogte (mm)	204
Wielen	TPE
Wielmaat (mm)	125 x 32
Gewicht (kg)	13
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	73269098
GTIN	4017976135854