

Flora reinigingswagen Piccobello City

FLORA 

1 zakhouter(s) voor iedere 120 l zakken, 4 apparaathouder, hoogte x breedte x diepte 1030 x 710 x 900 mm, constructie van aluminium en staal in zwart, Met 1 afsluitbaar handvak, 4 wielen, wiel-ø 310 mm



Artikelnummer: 255109



reinigingswagen

- Geschikt voor regelmatige, gemeentelijke reinigingswerkzaamheden in buiten
- 1 zakhouter(s) voor iedere 120 l zakken
- hoogte x breedte x diepte 1030 x 710 x 900 mm
- constructie van aluminium en staal in zwart
- voor horizontale opname van maximaal 4 gereedschappen met steel en 1 verticale steelzak
- Met 1 afsluitbaar handvak
- Met in hoogte verstelbare duwbeugel
- 4 wielen, wiel-ø 310 mm






Technische details

soort reiniging	droog	diepte	900 mm
reinigingstype	reinigingswagen	zakhouter	ja
geschikt voor (gebruik)	regelmatig	gebruiksgoederenbox	ja
plaats van toepassing	buiten	schuifbeugel	ja
zakhouter aantal	1 stuks	materiaal	aluminium/staal

voor zakinhoud	120 l	kleur onderstel	zwart
apparaathouders aantal	4 stuks	wielen aantal/soort	4 wielen
gereedschaphouder uitvoering	4 horizontaal/1 verticaal	wiel-ø	310 mm
hoogte	1030 mm	gewicht	23,1 kg
breedte	710 mm		

Dit past ook bij ...

157792		afvalgrijper, grippunt van rubber, lengte 800 mm, van aluminium
202830		afvalgrijper, grippunt van staal, greepopening 105 mm, lengte 1050 mm, van aluminium, geëloxeerd
225061		blik, steekplaat hoogte x breedte x diepte 90 x 300 x 350 mm, van aluminium
225064		uitrustingset buitenreiniging, set bestaande uit: 1 afvalgrijper, 1 straatbezem, 1 randschep
225065		uitrustingset tuin- en landschapswerk, set bestaande uit: 1 bladerhark, 1 onkruidwieder met 2 lemmeten, 1 straatbezem, 1 randschep
527157		handvegerset, met borstelharen van paardenhaar, steekplaat breedte x diepte 230 x 220 mm, Werkbreedte 200 mm, hout-steel