


## combinatieloopkat

trekbelasting 3000 kg, rolkat,  
standaardheffing lengte 3 m

Artikelnummer: 508979



## Combinatieloopkat

### Draagvermogen 3000 kg

combinatieloopkat

- trekbelasting 3000 kg
- rolkat
- standaardheffing lengte 3 m
- flensbreedte 100 - 203 mm
- aantal kettingbundels 1
- grootte kettingelementen 10 x 30 mm
- bouwhoogte 633 mm
- breedte x diepte 434 x 333 mm
- min. 1,3 m draaicirkel
- hefinspanning op hef-handketting 37 daN
- handketting-bedieningslengte 2,5 m
- geschikt voor Europa door overlastbeveiliging in de kettinglier

## Technische details

hijswerktuig    hijswerktuig




diepte 333 mm

hijswerktuigtype	combinatieloopkat	lengte bedieningsketting	2,5 m
loopkat uitvoering	rolkat	min. draaicirkel	1,3 m
trekbelasting	3000 kg	hefkracht	37 daN
standaardheffing	3 m	maat a	486 mm
bediening heffing	handmatig	maat b	390 mm
flensbreedte	100-203 mm	maat c	566 mm
aantal bundels	1 stuks	maat f	3 mm
kettingelement	10 x 30 mm	maat s	40 mm
materiaal	staal	maat z	14 mm
bouwhoogte	633 mm	gewicht	62 kg
breedte	434 mm		

## Gerelateerde Producten

508985	·	extra hefhoogte voor rolkat, voor extra hefhoogte met 3000 kg draagvermogen, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
509004	·	Grotere flensbreedte voor combinatieloopkat, draagvermogen 3000 kg, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar

## Dit past ook bij ...

142256		platengrijper, draagvermogen 5000 kg, greepzone 0 - 50 mm
210861		mobile schaarheftafel, draagvermogen 1000 kg, platform lengte x breedte 1010 x 520 mm, enkelvoudige schaar van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2002 vermiljoen
526536		kraanweegschaal, weegbereik van 0 tot 10000 kg, afleesbaarheid in 1000 g stappen, behuizing van metaal / haak van staal, levering inclusief afstandsbediening