



**EINE EINFACHE BEDIENBARKEIT UND EIN PROFESSIONELLES PAPIERMANAGEMENT AUF KLEINER STELLFLÄCHE: DIE MULTIFUNKTIONSGERÄTE DER L5000ER SERIE ERLEICHTERN DEN ARBEITSALLTAG ERHEBLICH.**

- Bis zu 40 Seiten/Minute
- Professionelles Papiermanagement mit zahlreichem optionalen Zubehör
- DIN A6 Dokumente über den automatischen Vorlageneinzug (ADF) kopieren und scannen
- Kompatibel mit der Brother b-guard Druckmanagement-Lösung
- Integrierte BSI-Schnittstelle und CustomUI zur Programmierung kundenspezifischer Lösungen
- Implementierbar in die Brother PrintSmart Wartungs- und Seitenpreiskonzepte sowie auch in Multi-Vendor Klickpreis-Konzepte
- Mehr Sicherheit für hohe Druckvolumen mit dem PRINT AirBag für 200.000 Seiten im Wert von bis zu 305 €
- 3 Jahre Vor-Ort-Herstellergarantie



## Professionelles Papiermanagement

---

Mit dem optionalen Papiermanagement-Zubehör passen Sie die leistungsstarken Modelle der L5000er Serie flexibel Ihren Bedürfnissen an.



### **250 Blatt Kassette (LT-5500)**

Bis zu zwei weitere 250 Blatt Papierkassetten können an die Multifunktionsgeräte der L5000er Serie angesetzt werden. Große Flexibilität auf kleiner Stellfläche.



### **520 Blatt Kassette (LT-6500)**

Mit der L5000er Serie ist der Einsatz von zwei zusätzlichen 520 Blatt Papierkassetten kein Problem. Auch die Kombination einer optionalen 520 Blatt Papierkassette mit einer weiteren 250 Blatt Papierkassette ist unkompliziert möglich.



## Features

Bestens geeignet für mittlere Druckvolumen: das professionelle Papiermanagement, das kinderleichte Bedienkonzept sowie zahlreiche professionelle Features erleichtern den Arbeitsalltag erheblich.



### Einfaches Bedienkonzept

Dank dem kinderleichten Bedienkonzept des Touchscreen-Farbdisplays erreichen Sie alle Funktionen schnell und unkompliziert. Favoriten können z.B. in den Startbildschirm integriert werden.



### Hohe Geschwindigkeit

Bis zu 40 Seiten/Minute sorgen für kurze Wartezeiten und eine hohe Produktivität. Beste Voraussetzungen für den Einsatz in anspruchsvollen Arbeitsgruppen.



### Professionelles Papiermanagement

Maßgeschneiderte Lösungen: Optionale Papierkassetten ermöglichen ein auf spezielle Anforderungen zugeschnittenes Papiermanagement.





### Sicherheit ohne Mehrkosten

Wir gewähren auf alle Modelle dieser Serie eine dreijährige Vor-Ort-Herstellergarantie. Diese Garantieleistung ist Ausdruck unseres Vertrauens in die Qualität unserer Produkte.



### Mehr Sicherheit für hohe Druckvolumen

Sollte vor Erreichen der 200.000 Seiten und vor dem Ende des 3-jährigen Garantiezeitraums ein Austausch von Verschleißteilen, bei denen die normale Garantie im Schadensfall nicht greift, erforderlich sein, übernimmt Brother die Kosten für die entsprechende Arbeitszeit und die notwendigen Verschleißteile.



### Blauer Engel

Alle Brother Lasergeräte dieser Serie sind mit dem Blauen Engel ausgezeichnet und damit als ressourcenschonend und emissionsarm zertifiziert.



### DIN A6 kopieren/scannen

Dokumente bis zum DIN A6 Format können bequem stapelweise über den automatischen Vorlageneinzug gescannt und kopiert werden.



### Robuste Verarbeitung

Das stabile Gehäuse und das robuste Druckwerk der L5000er Serie sind für hohe Beanspruchungen bestens geeignet.



### Geringe Folgekosten

Günstige Klickpreise, die 3 Jahre Vor-Ort-Garantie und der PRINT AirBag sorgen bei der L5000er Serie dafür, dass die Folgekosten gering sind.

## Wahlfreiheit und Entlastung beim Thema Feinstaub

Alle Modelle der L5000er Serie sind mit dem Blauen Engel ausgezeichnet und damit als emissionsarm und ressourcenschonend zertifiziert. Auch beim Thema Feinstaub liegen die Geräte unterhalb der strengen Grenzwerte des bekannten Umweltzeichens. Brother möchte hier noch mehr für Sie tun und lässt Ihnen daher die Wahl:

### Eco-Modus im Treiber aktivierbar: einfach klicken, dreifach schonen

Nicht nur am Gerät, sondern auch durch einen einfachen Klick direkt im Treiber kann der Eco-Modus (per Treibereinstellung Leisemodus) bei der L5000er Serie aktiviert werden. Diese Reduktion der Geschwindigkeit schont die Umwelt und den Anwender dreifach:

- 1. Feinstaub-Emission:** Sie kann um bis zu 99 % gegenüber dem normalen Druckmodus reduziert werden.
- 2. Stromverbrauch:** Der Stromverbrauch im Druck sinkt um bis zu 255 Watt. Das schont die Umwelt und Ihren Geldbeutel.
- 3. Lautstärke:** Der Schalldruckpegel wird um bis zu 2 Dezibel reduziert und ermöglicht so ein entspannteres Arbeiten.

### Optionalen Einsatz von externen Filtern mit Filter-Halterung

In Verbindung mit dem Eco-Modus bietet der Einsatz von externen Filtern oft einen noch wirksameren Schutz beim Thema Feinstaub. Mit der optionalen Filter-Halterung FH-1000 können externe tesa-Filter sauber an das Gerät angesetzt werden. Selbstverständlich lassen sich alle Modelle auch mit Filtern anderer Anbieter ohne die Filter-Halterung problemlos betreiben. Die Aktivierung des Eco-Modus erzielt dabei den wesentlich höheren Effekt im Vergleich zum zusätzlichen Einsatz eines Filters.

---

## Programmierbare Schnittstelle und individualisierbarer Touchscreen

### BSI (Brother Solutions Interface)

Alle Multifunktionsgeräte dieser Serie verfügen über eine programmierbare Schnittstelle, das sogenannte Brother Solutions Interface. Über diese ist es Drittanbietern möglich, eigene Lösungen in die Brother Geräte zu integrieren. Diese Lösungen werden auf einem Server gespeichert, sodass alle BSI-fähigen Geräte im Netzwerk auf die Lösung gleichzeitig zugreifen können.

Außerdem können kundenspezifische Workflows individuell programmiert und in das Touchscreen-Farbdisplay der Brother Geräte integriert werden. Damit können die Benutzeroberfläche, Gerätefunktionen und Zugriffsrechte auf individuelle Bedürfnisse angepasst werden.

### CustomUI

Das neue CustomUI ermöglicht eine individualisierte Anpassung des Touchscreen-Displays. Durch Einbindung von Logos und Ersetzen von Funktionen/Bildern/Texten lassen sich kundenspezifische Interface-Konzepte realisieren. Bitte kontaktieren Sie dazu Brother (CustomUI@brother.de) oder Ihren Fachhandelspartner.

### b-guard

Dank der BSI-Schnittstelle kann die Brother Druckmanagement-Lösung b-guard mit der neuen L5000er Serie kombiniert werden. b-guard bietet Ihnen vollständige Transparenz und Kontrolle über Ihre Druckerflotte und erhöht die Sicherheit Ihrer Dokumente. Pull-Printing und Mail2Print sind beispielhafte Funktionen, die den Arbeitsalltag erheblich erleichtern.

---

## PrintSmart

Die professionellen Brother Modelle der L5000er Serie sind natürlich auch in die Wartungs- und Seitenpreiskonzepte von Brother PrintSmart implementierbar. Darüber hinaus können sie auch in Multi-Vendor Klickpreis-Konzepte eingebunden werden.

### Brother Leasing

Leasen statt kaufen – hier handelt es sich nicht nur um ein Finanzierungskonzept. Profitieren Sie neben günstigen Leasingraten von seitengenaue Abrechnung für Ihre Druckkosten. Damit haben Sie die volle Kostenkontrolle und Transparenz und bekommen Verbrauchsmaterial genau dann geliefert, wenn Sie es brauchen.

### Brother Easy Print Pro

Für jeden, der keine Finanzierung eingehen, aber trotzdem bedarfsgerechte Verbrauchsmaterial-Lieferungen und Inklusiv-Volumen nutzen möchte, ist dieses Konzept genau das richtige. Wie bei allen PrintSmart Konzepten sind auch hier Service und Wartung schnell und unkompliziert geregelt.

# Technische Daten



Modell	DCP-L5500DN	MFC-L5700DN	MFC-L5750DW
<b>Druckgeschwindigkeit</b>	Bis zu 40 Seiten/Minute		
<b>Duplex-Druckgeschwindigkeit</b>	Bis zu 20 Seiten/Minute (10 Blätter/Minute)		
<b>Auflösung</b>	Bis zu 1.200 x 1.200 dpi		
<b>Emulationen</b>	PCL 6, PostScript 3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0		
<b>Mobile Printing</b>	AirPrint, Google Cloud Print 2.0™, Brother iPrint&Scan App, Mopria		
<b>Scanner</b>			
<b>Auflösung</b>	Bis zu 1.200 x 1.200 dpi		
<b>Scan-to-Funktionen</b>	Scan-to-E-Mail/Bild/Text/Datei/PDF/USB/(S)FTP/SMB (Netzwerk)/E-Mail-Server/Sharepoint/Cloud		
<b>Kopierer</b>			
<b>Auflösung</b>	Bis zu 1.200 x 600 dpi		
<b>Fax</b>			
<b>Übertragungsgeschwindigkeit</b>	–		33.600 bps
<b>Internet-Fax</b>	–		Ja <sup>2</sup>
<b>Papiermanagement</b>			
<b>Standard-Papierkassette</b>	1 x 250 Blatt		
<b>Multifunktionszufuhr</b>	50 Blatt		
<b>Optionale Papierzufuhr</b>	250 Blatt Papierkassette (LT-5500 – max. 2) 520 Blatt Papierkassette (LT-6500 – max. 2) (teilweise kombinierbar)		
<b>Automatischer Vorlageneinzug (ADF)</b>	40 Blatt	50 Blatt	50 Blatt (Duplex-ADF)
<b>Allgemein</b>			
<b>Display</b>	9,3 cm Touchscreen-Farbdisplay		12,3 cm Touchscreen-Farbdisplay
<b>Speicher</b>	256 MB		
<b>Schnittstellen</b>	USB 2.0 Hi-Speed, LAN		USB 2.0 Hi-Speed, LAN, WLAN
<b>Optimales Druckvolumen</b>	Bis zu 3.500 Seiten/Monat		
<b>Garantie</b>	3 Jahre Vor-Ort		
<b>PRINT AirBag</b>	200.000 Seiten		
<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	435 x 486 x 427 mm		
<b>Gewicht</b>	16,4 kg		16,5 kg
<b>Verbrauchsmaterial</b>			
<b>Lieferumfang</b>	Toner: ca. 2.000 Seiten <sup>1</sup> DR-3400: ca. 50.000 Seiten		
<b>Optional</b>	TN-3430: ca. 3.000 Seiten <sup>1</sup> TN-3480: ca. 8.000 Seiten <sup>1</sup> DR-3400: ca. 50.000 Seiten		
<b>Zubehör</b>			
<b>Optional</b>	Filter-Halterung (FH-1000)		

<sup>1</sup> Reichweite gemäß ISO/IEC 19752 <sup>2</sup> Über kostenlosen Download (<http://support.brother.com>)  
AirPrint und das AirPrint Logo sind Warenzeichen von Apple Inc.

Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Die genannten Namen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der Hersteller. ZBR7PSPRL5000MFD Printed in Germany, 2016.05, 10.000 K04-K01



**brother**  
at your side