

**KERN**

## Tischwaage

WTB 10K-3N

nicht eichfähig, Plattform aus  
Edelstahl, Breite x Tiefe 263 x 203 mm,  
Wägebereich von 15 kg,  
Ablesbarkeit in 2 g Schritten

Artikelnummer: 235927



**KERN**








KERN Tischwaage WTB 10K-3N

- nicht eichfähig
- Plattform aus Edelstahl, Breite x Tiefe 263 x 203 mm
- Wägebereich von 15 kg
- Ablesbarkeit in 2 g Schritten
- Mit den Funktionen Justieren (CAL), Trieren, Wägeeinheitenwechsel
- Ausgestattet mit LC-Display mit zweiter Anzeige an der Rückseite
- Schutzart IP65: Eindringen von Staub, Wasserstrahl aus allen Richtungen
- Spannungsversorgung über Netzteil AC 110-230V
- Lieferumfang: inklusive Schutzhaube

Waagentyp	Tischwaage	Spannungsversorgung	Netzteil AC 110-230V
eichfähig	nein	Waage Ausstattung	LC-Display mit zweiter Anzeige an der Rückseite
Material Plattform	Edelstahl	Stückzählfunktion	nein
Plattformbreite	263 mm	Tarieren	ja
Plattformtiefe	203 mm	Lieferumfang	inklusive Schutzhaube
Wägebereich	15 kg	WEEE-Registrierungsnummer	DE80821200
Ablesbarkeit	2 g	WEEE-Geräteart	Kleingerät KAT 5
Waage Funktionen	Justieren (CAL), Tarieren, Wägeeinheitenwechsel	Marke laut EAR-Register	KERN
IP Schutzart	65: Eindringen von Staub, Wasserstrahl aus allen Richtungen	Gewicht	4 kg

## Dazu passt auch ...

216459		PVC-Packband, Trägermaterial aus PVC mit Kleber aus Naturkautschuk, Rollen Länge x Breite 66 m x 50 mm, Stärke 65 µm, In braun
217145		Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 76er Kern, Abroller aus Metall
221342		Karton-Regalkasten, Inhalt 5,7 l, Höhe x Breite x Tiefe 110 x 200 x 305 mm, Aus Karton, 1-wellig, in braun mit Außendecke aus Kraftpapier
231458		Faltkarton, aus Graspapier (30 %)/Wellpappe (70 %) in hellbraun, zu 100 % recycelbar, 1-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 290 x 185 x 85 mm, Automatikboden, Verschließbar mit Haftklebeverschluss
235833		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 60 x 102 x 100 mm, Inhalt 0,5 l, Aus Polypropylen in blau