

Scangrip Stiftlampe PEN LITE A

Gehäuse aus Aluminium,
Leuchtmittel: Hochleistungs-CREE-
LED, Lichtstrom 100 Lumen, Mit
Halteclip, Leuchtweite 60 m,
Abstrahlwinkel 10 / 60 °, Mit Batterie

Artikelnummer: 254568

SCANGRIP

3 YEARS
WARRANTY



Stiftlampe

- Ideal für Inspektions- und Montagearbeiten
- Durchmesser x Länge 19 x 152 mm
- Gehäuse aus Aluminium
- Leuchtmittel: Hochleistungs-CREE-LED
- Lichtstrom 100 Lumen
- Mit Halteclip
- Leuchtdauer 8 h
- Leuchtweite 60 m
- Abstrahlwinkel 10 / 60 °
- Fokusfunktion zum Justieren des Abstrahlwinkels
- Mit Batterie
- Kompatibel mit 2x1,5V Alkali AAA
- Temperaturbeständig von -10 °C bis +40 °C
- Schutzart IP54: Staubablagerung im Inneren, Spritzwasser alle Richtungen

- Geprüft nach ANSI/NEMA FL-1
- 3 Jahre Garantie

Technische Details

Werkzeugtyp	Industrielampe	Leuchte Ausstattung	Halteclip
Lampentyp	Stiftlampe	Leuchte Funktion	Fokussfunktion
geeignet für (Anwendung)	Inspektions- und Montagearbeiten	Material Gehäuse	Aluminium
Leuchtmitteltyp	CREE LED	Länge	152 mm
Leuchtweite	60 m	Durchmesser	19 mm
Leuchtdauer	8 h	Temperaturbereich	-10 °C bis +40 °C
Lichtstrom	100 Lumen	IP Schutzart	54: Staubablagerung im Inneren, Spritzwasser alle Richtungen
dimmbar	nein	Zertifizierung	Geprüft nach ANSI/NEMA FL-1
Abstrahlwinkel	10-60 °	Garantie	3 Jahre
Spannungsversorgung	Batterie	WEEE-Geräteart	Lampen KAT 3
Batterietyp	2x1,5V Alkali AAA	Gewicht	0,52 kg