

## Kappes Regalkasten

Höhe x Breite x Tiefe 65 x 120 x 300 mm, Aus Polypropylen, in rot

Artikelnummer: 509392



## Kappes Regalkasten

### Extra flach

Regalkasten



- Höhe x Breite x Tiefe 65 x 120 x 300 mm
- Aus Polypropylen
- in rot
- Boden geschlossen mit Verstärkung durch Verstärkungsrippen
- Nutenführung und Bodenfixierung für Querteiler
- Mit Etikettenhalter

## Technische Details





Behältertyp	Regalkasten	nestbar	nein
Euronorm	nein	Lebensmittelgeeignet	ja
Höhe	65 mm	Teilung	Nutenführung und Bodenfixierung für Querteiler
Breite	120 mm	Beschriftungsfeld	Etikettenhalter
Tiefe	300 mm	Bodenkonstruktion	geschlossen

Material	Polypropylen	Bodenverstärkung durch	Verstärkungsrippen
Gefahrstoffeingnung	verschiedene Stoffe, bitte anfragen	Farbe	rot
stapelbar	ja	Gewicht	0,15 kg

## Zubehör

509406		Etikett für Regalkasten, Höhe x Breite 22 x 75 mm, in weiß
509651		Querteiler, für Regalkasten, Höhe x Breite 65 x 120 mm, aus Polypropylen in rot

## Dazu passt auch ...

141906		Leitbord, Für den Innenbereich geeignet, Höhe x Länge x Tiefe 150 x 800 x 100 mm, Aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in gelb, zum Aufdübeln
522337		Systemschrank, Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 410 mm, 68 Kästen, Übersichtliche Kleinteilelagerung auf 16 Ebenen mit Stahlboden und 68 Kästen, Verschließbar mit Zylinderschloss, Unterbau Füße, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
527144		Besen, mit Kokosborsten, Arbeitsbreite 500 mm, für groben Schmutz
532415		Lagerregal - Grundfeld, Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 806 x 336 mm, Fachlast 80 kg, 4 Ebene(n) mit Fachboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung