

**Artikelnummer:** 132840

**Kurzbeschreibung:** Lekbak AW 1000-10/2, blauw RAL 5012

**Langbeschreibung:** Lekbak AW 1000-10/2: Voor de opslag van containers (IBC) of vaten. Constructie van 3 mm plaatstaal. 100 mm tussen bodem van het product en de vloer. Verzinkt tralierooster. Overeenstemmingsverklaring volgens StawaR, goedgekeurd voor brandbare vloeistoffen van GHS-categoriea'«n 1-3, vervuilende vloeistoffen van GHS-categoriea'«n 1-4. Gelakt of thermisch verzinkt volgens EN ISO 1461.[ul]<li> Zonder vulopzet</li><li> Voor 10 vaten van 200 liter of 2 IBC-containers van 1000 liter</li><li> Buitenafm. (lxbxh): 2690 x 1560 x 375 mm</li><li> Opvangvolume: 1000 liter</li><li> Gewicht: gelakt 274 kg, verzinkt 294 kg</li>[ul]

