



VARDAflex Quantum Plus - 5 Meter Rolle Flex.LEDStrip, 24V, Innen, 3000K Artikel-Nr.: 86325

mit selbstklebender Rückseite · für die Innenanwendung, IP20 · alle 125 mm / 8 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs: 320 · LED Abstand: 15,63 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >80 · Lichtstrom pro Meter: 1857 lm · Betriebsspannung: 24 V DC · Leistung pro Meter: 11,5 W · Lebensdauer L70B50: >= 67.000 h · Energieeffizienzklasse: D · LxBxH in mm: 5.000 x 10 x 1,8 · Maximale Länge pro Anschluss: 10 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · Lieferumfang: 5 Meter-Rolle mit 150 mm Anschlussleitung

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094863252
Katalog Farbcode	sonstige
Länge	5000.00 mm
Breite	10.00 mm
Höhe	1.80 mm
LED Farbcode	WW ca. 3000K
Lichtstrom pro Leuchte	9285.00 lm
Lichtstrom pro LED	29.01 lm
Leuchte	Inklusive LED






VARDAflex Quantum Plus - 5 Meter Rolle Flex.LEDStrip, 24V, Innen, 3000K Artikel-Nr.: 86325

TECHNISCHE DATEN

Schutzart IP	20
Leistung	57,5 W
Strom	2.396 mA
Spannung	24 V
Anzahl LEDs	320
Temperaturbereich	-20 - 45
LEDs pro Meter	64
Länge der Abschnitte	125.00 mm
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_D
CRI	≥ 80
Lebensdauer L70B50	67.000 h





VARDAflex Quantum Plus - 5 Meter
Rolle Flex.LEDStrip, 24V, Innen, 3000K
Artikel-Nr.: 86325

TECHNISCHE ZEICHNUNG

